

鍵穴付パチン錠

SNAP FASTENERS WITH KEYHOLES



C-1144
ステンレス製

特 徴 Feature

- 南京錠で施錠ができます。(Bタイプ)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
- Can be locked with a padlock. (B-type)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Safety design that the installation screws are concealed when locking.

- 仕 様 ● 材 質 : ステンレス鋼板 (SUS304)
 ● 表面仕上 : ヘアライン仕上
 用 途 ● 計測器・通信機器・測定機器
 納 期 ● 標準在庫品
 備 考 ● 鍵穴なし/Aタイプ
 鍵穴付き/Bタイプ
 ● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

- Specifi- ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
 cations ● Finish: Hairline finish
 Specific- ● Measuring and communication
 use equip-
 ment
 Remarks ● Without keyhole: A-type.
 With keyhole: B-type.
 ● For padlock C-555, see page 1222.

PAT.PEND.






C-1144-1B

C-1144-3B

C-1144-2B

C-1144-4A



※本図は締代0mmの場合です。
 ※Drawings show the tightening margin of 0mm

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	H1	H2	t	(P1)	P2	P3	P4	φD	N	引張荷重 N Tensile load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
C-1144-1A	●	2D/3D	鍵穴なし Without keyhole	98	55.5	60	29	16.5	4.5	12	5	30	25.5	10	19.5	15.5	1.5	23.5	38	13	14	4.2	6	294	85	21793	¥880	20個~	¥845
C-1144-1B	●	2D/3D	鍵穴付き With keyhole	98	55.5	60	29	16.5	4.5	12	5	30	25.5	10	19.5	15.5	1.5	23.5	38	13	14	4.2	6	294	85	21794	¥1,000	10個~	¥960
C-1144-2A	●	2D/3D	鍵穴なし Without keyhole	82	46.5	50	24	14	4	10	5	24	20	8	16.5	13.5	1.5	20.5	30	10		4.2	4	245	48	21795	¥740	20個~	¥710
C-1144-2B	●	2D/3D	鍵穴付き With keyhole	82	46.5	50	24	14	4	10	5	24	20	8	16.5	13.5	1.5	20.5	30	10		4.2	4	245	48	21796	¥850	20個~	¥816
C-1144-3A	●	2D/3D	鍵穴なし Without keyhole	62	37	41.5	20.5	10.5	4	8	5	19	15.5	6.5	14.5	10	1.2	15.5	26	9		3.2	4	147	25	21797	¥630	20個~	¥605
C-1144-3B	●	2D/3D	鍵穴付き With keyhole	62	37	41.5	20.5	10.5	4	8	5	19	15.5	6.5	14.5	10	1.2	15.5	26	9		3.2	4	147	25	21798	¥770	20個~	¥739
C-1144-4A	●	2D/3D	鍵穴なし Without keyhole	52	31	32	18	8	3.5			15	12			9.5	0.8	12.5	19.5	7		3.2	4	98	13	21799	¥440	20個~	¥422

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム