

差込角
12.7mm
1/2"

ヘキサゴンタイプ

モデルチェンジ

●V形2段式メタルケース

グッドデザイン賞 受賞製品採用



700H


■トレー品番



トレーなし

- ヘキサゴンソケット
- トレー付(上段のみ)
- ダンボール寸法: w464 × d240 × h320mm
- 質量: 12.6kg
- 梱包入数(通常): 1

■BX420 ケース寸法



■内容品

ツールセット

TOOL SET

製品番号 **700H**

メーカー希望小売価格 **¥91,350**

セット内容 **全57点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ヘキサゴンソケット	HEXAGON SOCKET 4H- 03,04,05,06,08,10,12,14,17	P249
ソケット(12角)	SOCKET (12pt.) 4D- 13,14,17,19,22,24,27,30,32	P166
ラチェットハンドル(ホルドタイプ)	RATCHET HANDLE(SOCKET HOLD TYPE) RH4H	P173
エクステンションバー	EXTENSION BAR 321 (150mm)	P183
スパナセット	SPANNER SET DS602P (DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)	P284
ロングめがねレンチ(45°)	LONG OFFSET WRENCH M45- 1012,1113,1417,1921,2224,2326	P292
モンキレンチ(目盛付)	ADJUSTABLE WRENCH MW-300	P338
ペンチ	LINEMEN PLIERS CT-175G	P344
コンビネーションプライヤ	COMBINATION PLIERS CP-200SG	P339
ラジオペンチ	NEEDLE NOSE PLIERS RP-150G	P344
ウォーターポンププライヤ(強化タイプ)	WATER PUMP PLIERS KWP-250	P341
貫通ドライバー	SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) KMD- 075,100,150 ⊖角軸プラスチック柄	P313
	KPD- 001,002,003 ⊕角軸プラスチック柄	P313
ブラックシャフトハンマー	BALL PEEN HAMMER BH-10(1 ポンド)	P396
平タガネ	CHISEL FC165(19×165mm)	—
コンビネーションハンマー	COMBINATION HAMMER BHC-10(1 ポンド)	P396
センターポンチ	PUNCH CP125(125mm)	—
ロングボールポイントL形レンチセット	LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET BL900 (BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)	P263
ツールケース	TOOL CASE BX420	P101

*ケースのみの販売もいたしております。P101 をご覧ください。

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテック
パワーレンチ

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー
シャーランナー
リリランナー

トルクシャット

その他

差込角
12.7mm
1/2"

農機整備用


●V形2段式メタルケース



700N

- トレー付(上段のみ)
- ダンボール寸法: w464 × d240 × h320mm
- 質量: 13.0kg
- 梱包入数(通常): 1

■2205 ケース寸法



■内容品

ツールセット

TOOL SET

製品番号 ★ **700N**

メーカー希望小売価格 **¥89,170**

セット内容 **全45点**

製品名	製品番号/仕様	掲載頁
ソケット(6角)	SOCKET (6pt.) 4S- 10,12,13,14	P165
ソケット(12角)	SOCKET (12pt.) 4D- 17,19,21,22,24,26,27	P166
ラチェットハンドル	RATCHET HANDLE 371	P177
エクステンションバー	EXTENSION BAR 321 (150mm)	P183
スパナ	SPANNER S- 0607,0810,1113,1214,1719	P286
ロングめがねレンチ(45°)	LONG OFFSET WRENCH M45- 1012,1113,1417,1921,2224	P292
爪交換用ラチェットレンチ	RATCHET RING WRENCH (17mm)	—
モンキレンチ(目盛付)	ADJUSTABLE WRENCH MW-250	P338
コンビネーションプライヤ	COMBINATION PLIERS CP-200	P339
セーフティプライヤ	WATER PUMP PLIERS SWP-250	P341
スナップリングプライヤ	SNAP RING PLIERS SPS-175(軸用) SPH-175(穴用)	P346
ラジオペンチ	NEEDLE NOSE PLIERS RP-150	P345
ミニカッター	MINI CUTTER MCS-200	P351
貫通ドライバー	SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) MD- 075,100,150 ⊖丸軸木柄	P316
	PD- 001,002,003 ⊕丸軸木柄	P316
片手ハンマー	HAMMER H-10(1 ポンド)	—
平タガネ	CHISEL FC165(19×165mm)	—
センターポンチ	PUNCH CP125(125mm)	—
シクネスゲージ	THICKNESS GAUGE 70M (70mm × 9枚)	P397
ワラカキ鎌	SICKLE KAMA (400mm)	—
プラグレンチ	PLUG WRENCH 3PW (16 × 18 × 20.6)	—
ワイヤーブラシ	WIRE BRUSH YB250 (250mm)	—
ツールケース	TOOL CASE 2205	P103

*ケースのみの販売もいたしております。P103 をご覧ください。

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。