

## SUS コンビネーションプライヤ

## STAINLESS STEEL COMBINATION PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SCP-150	2.0	—	30	45	11	160	1	200	¥4,070
SCP-200	2.6	—	31	43	11	200	1	260	¥4,700


●材質：マルテンサイト系ステンレス

## ⚠警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。  
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

## ⚠注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。  
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SCP-150

## SUS ペンチ

## STAINLESS STEEL LINEMEN PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SCT-175	1.2	2.0	22	47	10.5	170	1	190	¥4,575


●材質：マルテンサイト系ステンレス

## ⚠警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。  
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

## ⚠注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。  
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SCT-175

## SUS ラジオペンチ

## STAINLESS STEEL NEEDLE NOSE PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SRP-150	1.0	1.2	14	47	8.0	169	1	180	¥4,340


●材質：マルテンサイト系ステンレス

## ⚠警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。  
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

## ⚠注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。  
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SRP-150

## SUS ニッパ

## STAINLESS STEEL DIAGONAL CUTTING PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SKN-150	0.8	1.2	16	50	9.5	160	1	180	¥4,305


●材質：マルテンサイト系ステンレス

## ⚠警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。  
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

## ⚠注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。  
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SKN-150

## ⚠注意 CAUTION

- SUS ツールは非磁性ではありません。  
SUS tools are not nonmagnetic.

⚠注意 CAUTION 白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.