

切替式ラチェットめがねレンチセット

RATCHET RING WRENCH SET, REVERSIBLE OFFSET

製品番号 **RMR700** メーカー希望小売価格 **¥20,680**セット内容 **7点**

製品番号 RMR-	08	10	12	13	14	17	19
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	17	19

- 布袋 (BNRM7L)
- 質量 : 0.94kg
- 梱包入数 (通常) : 1

※随時、ストップ機構付に変更させていただきます。
※布袋のみの販売もいたしております。P104 をご覧ください。

コンパクトに収納!!



切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行えます。またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。薄形ラチェットヘッド。

グッドデザイン賞 受賞製品採用

切替式 13° オフセットタイプ



RMR700

製品番号 **RMR110** メーカー希望小売価格 **¥37,840**セット内容 **11点**

製品番号 RMR-	08	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21
二面幅寸法 (mm)	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21

- ツールケース : MCT2
- 化粧箱寸法 : w406 × d120 × h60mm
- 質量 : 2.6kg ● 梱包入数 (通常) : 1

※随時、ストップ機構付に変更させていただきます。

新型メタルケースに「次世代工具シリーズ」のラチェットめがねレンチをセット。

グッドデザイン賞 受賞製品採用

モデルチェンジ



RMR110

切替式ラチェットめがねレンチ

RATCHET RING WRENCH, REVERSIBLE OFFSET

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)					梱包入数 (通常) (店飾)		質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	L				
RMR-08	8	16.7	16.6	4.6	6.5	140	10	10	30	¥2,240
RMR-10	10	20.8	20.0	5.3	7.3	159	10	10	50	¥2,340
RMR-12	12	25.0	22.7	6.0	8.2	172	10	10	70	¥2,490
RMR-13	13	27.1	24.7	6.4	8.6	178	10	10	85	¥2,640
RMR-14	14	29.2	27.0	6.8	9.0	191	10	10	100	¥2,840
RMR-15	15	31.3	28.3	7.0	9.4	200	10	10	120	¥2,990
RMR-16	16	33.4	30.0	7.2	9.9	208	10	10	140	¥3,260
RMR-17	17	35.5	31.8	7.7	10.3	226	10	10	170	¥3,410
RMR-18	18	37.6	32.6	8.2	10.7	237	10	10	195	¥3,735
RMR-19	19	39.7	33.8	8.8	11.2	248	10	10	215	¥3,760
RMR-21	21	46.0	40.0	9.0	13.0	290	10	10	340	¥4,480
RMR-22	22	46.0	40.0	9.0	13.0	290	10	10	365	¥4,655
RMR-24	24	52.2	46.0	10.0	14.5	323	10	10	495	¥4,965

ツールケース

TOOL CASE (METAL)

製品番号 **MCT1、MCT2、MCT3**詳しくは
P102へ

MCT1

MCT2


MCT3

GOOD DESIGN



RMR-08

RMR-17



正逆切替式 切替レバー




13° オフセットで力が入りやすい



製品動画

ストップ機構



⚠ 注意 CAUTION

- 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- バイブなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

TONE®