

1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。
めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。
本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業が可能。
安全ロープ取付け穴付。

グッドデザイン賞 受賞製品採用
4WAYタイプ



コンパクトに収納!!

GOOD DESIGN



4WAY ラチェットめがねレンチセット

RATCHET RING WRENCH, 4WAYS SET

製品番号 **RMW300** メーカー希望小売価格 **¥15,030**

セット内容 **3点**

製品番号	RMW-0813	1215	1619
二面幅寸法 (mm)	8 × 10 × 12 × 13	12 × 14 × 13 × 15	16 × 17 × 18 × 19


- 布袋
- 質量：0.47kg
- 梱包入数 (通常)：6

4WAY ラチェットめがねレンチ

RATCHET RING WRENCH, 4WAYS

製品番号	二面幅寸法 (mm) S ₁ × S ₂ × S ₃ × S ₄	寸法 (mm)				L	梱包入数 (通常) (店飾)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D ₁	D ₂	T ₁	T ₂				
RMW-0813	8 × 10 × 12 × 13	20.2	24.8	13.8	16.8	150	10	88	¥4,000
RMW-1215	12 × 14 × 13 × 15	26.5	29.5	17.1	18.0	190	10	147	¥4,600
RMW-1419	14 × 17 × 18 × 19	31.5	33.5	19.3	21.9	230	10	233	¥5,000
RMW-1619	16 × 17 × 18 × 19	31.5	33.5	20.2	21.9	230	10	231	¥5,200

- 安全ロープ取付け穴付



⚠ 注意 CAUTION

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ソケットを装着できるようになります。
ラチェットハンドルに比べて全体の高さが低くなるので、狭い場所での作業に最適です。




ラチェットめがね用アダプター

ADAPTOR for RATCHET RING WRENCH

製品番号	二面幅寸法 (mm) S	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	L ₁	L			
RA2	10	6.35	11.0	7.0	18.0	6	7	¥700
RA3	13	9.5	14.5	10.0	23.0	6	17	¥900
RA4	19	12.7	21.5	14.0	30.5	6	44	¥1,100

- ソケットホールド機構付




ラチェットめがねレンチ適応サイズ

- RA2 (差込角 6.35sq.) → 10mm
- RA3 (差込角 9.5sq.) → 13mm
- RA4 (差込角 12.7sq.) → 19mm

※ 4WAY ラチェットめがねレンチ、超ロング首振りラチェットめがねレンチ、75度両頭ラチェットめがねレンチには取り付けることはできません。
The adaptor is not be able to attach "Ratchet Ring Wrench, 4ways", "Ratchet Ring Wrench, Long, Flex Head", and "75° Offset Ratchet Ring Wrench, Deep Head".

ラチェットめがねレンチ (二面幅寸法10mm) に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!




ビット類について詳しくは P319 ~ 336 へ

ラチェットめがね用アダプター (ビット用)

ADAPTOR for RATCHET RING WRENCH, BIT TYPE

製品番号	ビット差込口二面幅寸法 (mm) S ₁	二面幅寸法 (mm) S ₂	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	L ₁	L			
RABT2	6.35	10	11	9.0	15.5	6	7	¥750



ラチェットめがねレンチ適応サイズ

- RABT2 (ビット差込口二面幅 6.35sq.) → 10mm

