


ルーマドリル 標準刃長

Micro Drill Regular Flute Length

ADR



φ0.02～φ0.04は首逃げ2段形状です。

■ 精密・多孔細穴加工用ドリルです。(最小径φ0.02)

Best for drilling precision small holes (smallest diameter φ0.02)

■ 一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。

Wide application available in work materials, covering from steel to non-ferrous and resin.

刃径公差：+0～-0.005

φD Tolerance

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADR-0002	0.02	0.2	38	3	28,000
ADR-0003	0.03	0.3	38	3	20,000
ADR-0004	0.04	0.4	38	3	13,490
ADR-0005	0.05	0.5	38	3	11,350
ADR-0006	0.06	0.6	38	3	10,400
ADR-0007	0.07	0.7	38	3	9,400
ADR-0008	0.08	0.8	38	3	7,990
ADR-0009	0.09	0.9	38	3	7,040
ADR-0010	0.1	1.2	38	3	5,400
ADR-0011	0.11	1.2	38	3	5,400
ADR-0012	0.12	1.4	38	3	5,400
ADR-0013	0.13	1.4	38	3	5,400
ADR-0014	0.14	1.4	38	3	5,400
ADR-0015	0.15	1.8	38	3	5,400
ADR-0016	0.16	1.8	38	3	5,400
ADR-0017	0.17	1.8	38	3	5,400
ADR-0018	0.18	2.1	38	3	4,900
ADR-0019	0.19	2.1	38	3	4,900
ADR-0020	0.2	2.4	38	3	4,900
ADR-0021	0.21	2.4	38	3	4,440
ADR-0022	0.22	2.6	38	3	4,440
ADR-0023	0.23	2.6	38	3	4,440
ADR-0024	0.24	2.6	38	3	4,440
ADR-0025	0.25	3	38	3	4,440
ADR-0026	0.26	3	38	3	4,440
ADR-0027	0.27	3	38	3	4,440



単位 Unit : mm

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADR-0028	0.28	3.3	38	3	4,440
ADR-0029	0.29	3.3	38	3	4,440
ADR-0030	0.3	5	38	3	4,440
ADR-0031	0.31	5	38	3	3,340
ADR-0032	0.32	5	38	3	3,340
ADR-0033	0.33	5	38	3	3,340
ADR-0034	0.34	5	38	3	3,340
ADR-0035	0.35	5	38	3	3,340
ADR-0036	0.36	5	38	3	3,340
ADR-0037	0.37	5	38	3	3,340
ADR-0038	0.38	5	38	3	3,340
ADR-0039	0.39	5	38	3	3,340
ADR-0040	0.4	6	38	3	3,340
ADR-0041	0.41	6	38	3	3,340
ADR-0042	0.42	6	38	3	3,340
ADR-0043	0.43	6	38	3	3,340
ADR-0044	0.44	6	38	3	3,340
ADR-0045	0.45	6	38	3	3,340
ADR-0046	0.46	6	38	3	3,340
ADR-0047	0.47	6	38	3	3,340
ADR-0048	0.48	6	38	3	3,340
ADR-0049	0.49	6	38	3	3,340
ADR-0050	0.5	6	38	3	3,340
ADR-0051	0.51	6	38	3	3,340
ADR-0052	0.52	6	38	3	3,340
ADR-0053	0.53	6	38	3	3,340