


先端120°ガイド穴専用ドリル Guide Hole Drill

NCポインティングドリル

NC Pointing Drill with 120° point angle

ADPN30 非鉄・樹脂用
for Non-Ferrous & Resin

■ 微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。

Special guide-hole drills for use in drilling small holes.

■ 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。

Most suitable for work that requires stringent hole position accuracy.

■ φ1～φ3を0.5トビから0.1トビにサイズ拡充

0.3≦φD≦0.95

刃径公差：φD Tolerance

-0.005～-0.01 (≦φ0.09)

-0.01～-0.015 (≧φ0.1)



単位 Unit : mm

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
※2 ADPN30-0002	0.02	0.04	38	3	
ADPN30-0003	0.03	0.06	38	3	20,000
ADPN30-0004	0.04	0.08	38	3	17,340
ADPN30-0005	0.05	0.1	38	3	15,170
ADPN30-0006	0.06	0.1	38	3	12,840
ADPN30-0007	0.07	0.1	38	3	10,040
ADPN30-0008	0.08	0.1	38	3	8,990
ADPN30-0009	0.09	0.1	38	3	7,700
ADPN30-0010	0.1	0.2	38	3	7,000
ADPN30-0011	0.11	0.2	38	3	7,670
ADPN30-0012	0.12	0.2	38	3	7,670
ADPN30-0013	0.13	0.2	38	3	7,670
ADPN30-0014	0.14	0.2	38	3	7,670
ADPN30-0015	0.15	0.2	38	3	7,000
ADPN30-0016	0.16	0.3	38	3	7,670
ADPN30-0017	0.17	0.3	38	3	7,670
ADPN30-0018	0.18	0.3	38	3	7,670
ADPN30-0019	0.19	0.3	38	3	7,670
ADPN30-0020	0.2	0.4	38	3	6,300
ADPN30-0021	0.21	0.4	38	3	7,000
ADPN30-0022	0.22	0.4	38	3	7,000
ADPN30-0023	0.23	0.4	38	3	7,000
ADPN30-0024	0.24	0.4	38	3	7,000
ADPN30-0025	0.25	0.4	38	3	6,300
ADPN30-0026	0.26	0.5	38	3	7,000
ADPN30-0027	0.27	0.5	38	3	7,000
ADPN30-0028	0.28	0.5	38	3	7,000
ADPN30-0029	0.29	0.5	38	3	7,000
ADPN30-0030	0.3	0.6	38	3	6,200
ADPN30-0035	0.35	0.6	38	3	6,200
ADPN30-0040	0.4	0.6	38	3	6,200
ADPN30-0045	0.45	0.6	38	3	6,200

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	シャンク d	定価 ¥
ADPN30-0050	0.5	1	38	3	5,600
ADPN30-0055	0.55	1	38	3	6,200
ADPN30-0060	0.6	1	38	3	6,200
ADPN30-0065	0.65	1	38	3	6,200
ADPN30-0070	0.7	1.2	38	3	6,200
ADPN30-0075	0.75	1.2	38	3	6,200
ADPN30-0080	0.8	1.2	38	3	6,200
ADPN30-0085	0.85	1.2	38	3	6,200
ADPN30-0090	0.9	1.8	38	3	6,200
ADPN30-0095	0.95	1.8	38	3	6,200
ADPN30-0100	1	2	38	3	5,600
※1 ADPN30-0110	1.1	2	38	3	6,200
※1 ADPN30-0120	1.2	2	38	3	6,200
※1 ADPN30-0130	1.3	3	38	3	6,200
※1 ADPN30-0140	1.4	3	38	3	6,200
ADPN30-0150	1.5	3	38	3	5,600
※1 ADPN30-0160	1.6	3	38	3	6,200
※1 ADPN30-0170	1.7	3	38	3	6,200
※1 ADPN30-0180	1.8	4	38	3	6,200
※1 ADPN30-0190	1.9	4	38	3	6,200
ADPN30-0200	2	4	38	3	5,600
※1 ADPN30-0210	2.1	4	38	3	6,200
※1 ADPN30-0220	2.2	4	38	3	6,200
※1 ADPN30-0230	2.3	5	38	3	6,200
※1 ADPN30-0240	2.4	5	38	3	6,200
ADPN30-0250	2.5	5	38	3	5,600
※1 ADPN30-0260	2.6	5	38	3	6,200
※1 ADPN30-0270	2.7	5	38	3	6,200
※1 ADPN30-0280	2.8	5	38	3	6,200
※1 ADPN30-0290	2.9	5	38	3	6,200
ADPN30-0300	3	5	38	3	5,600

※1 2013年2月発売予定

※2 2013年発売予定