

# NBE テーパーネックボールエンドミル

SINCE 1935  
F.K.D.®

## NBE Tapered Neck Ball End Mills

材質=HSS-Co (粉末ハイス)


刃数=R≤12.5 (2枚刃)

R≥15 (4枚刃)

リード角=右振り30°

刃径公差=0~-0.05

R公差=±0.025



○抜け勾配付の深彫り用。

粉末ハイスを用い、一般鋼から高硬度材、難削材に広範囲。

●注文例=型番、R、数量 「NBE 1.5R」

For deep and tapered milling. Wide operations for powdered cobalt 8% HSS.

型番	R	刃径(D)	刃長(l)	全長(L)	シャン径(d)
NBE	1.5	3	8	160	10
NBE	2	4	8	180	12
NBE	2.5	5	10	200	12
NBE	3	6	12	220	16
NBE	4	8	14	245	16
NBE	5	10	18	260	20
NBE	6	12	22	280	25

型番	R	刃径(D)	刃長(l)	全長(L)	シャン径(d)
NBE	7	14	26	300	25
NBE	8	16	30	300	32
NBE	9	18	34	350	32
NBE	10	20	38	350	32
NBE	12.5	25	50	350	32
NBE	15	30	55	350	42
NBE	20	40	65	400	42

\*印 15R 20R 4枚刃

エンドミル

被削材	鋳鉄	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス	アルミ合金	鋼合金	チタン合金	耐熱合金	樹脂
	FC.FCD	S50C	SCM	SKD	NAK	SUS304	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル	ABS
硬度	~350HB	~200HB	~250HB	~35HRC	~45HRC	~35HRC					ガラス繊維含まず
型番	○	○	○	○			○	○			○