


HSS SPセンター 60°
HSS SP Center 60°



図/Fig.1,2 : φD 最大面取り径 Max. Chamfering Dia.
図/Fig.3 : φd1 最大面取り径 Max. Chamfering Dia.
図/Fig.1,2,3 : φd 最小面取り径 Min. Chamfering Dia.

60° HSS 両刃 2枚刃 右刃


*1 サイズによっては、**ルマ**形状のものもあります。
Pivot type shank available depending on size.

*2 サイズによっては、**片刃**のものもあります。
Single-end versions available depending on size.

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	最小面取り径 φd	最大面取り径 φd1	シャンク径 φD	ルマ長 ℓ1	全長 L	図 Fig.	在庫 Stock	参考価格 Price
60SPC0.3X0.9	0.3	0.9	3	2.7	40	3	●	¥2,300
60SPC0.4X1.2	0.4	1.2	3	3.6	40	3	●	¥1,700
60SPC0.5X2X3	0.5	2	3	6	40	3	●	¥1,200
60SPC0.5X2	0.5		2		40	2	▲	¥1,200
60SPC0.8X3SE	0.8		3		40	2	●	¥950
60SPC0.8X3	0.8		3		35	1	▲	¥1,667
60SPC1.0X3SE	1		3		40	2	●	¥850
60SPC1.0X3	1		3		35	1	●	¥1,500
60SPC1.5X4	1.5		4		40	1	●	¥1,500
60SPC2.0X6	2		6		50	1	●	¥1,667
60SPC2.5X8	2.5		8		60	1	●	¥2,000
60SPC3.0X10	3		10		70	1	●	¥2,333
60SPC4.0X12	4		12		80	1	●	¥3,000
60SPC5.0X16	5		16		100	1	●	¥5,667
60SPC6.0X20	6		20		120	1	●	¥9,000
60SPC8.0X25	8		25		140	1	●	¥15,667
60SPC9.0X32	9		32		160	1	●	¥33,333

HSS SPセンター 60° TiCNコーティング
HSS SP Center 60° TiCN coating



図/Fig.1,2 : φD 最大面取り径 Max. Chamfering Dia.
図/Fig.3 : φd1 最大面取り径 Max. Chamfering Dia.
図/Fig.1,2,3 : φd 最小面取り径 Min. Chamfering Dia.

60° HSS TiCN 両刃 2枚刃 右刃

*1 サイズによっては、**ルマ**形状のものもあります。
Pivot type shank available depending on size.

*2 サイズによっては、**片刃**のものもあります。
Single-end versions available depending on size.

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	最小面取り径 φd	最大面取り径 φd1	シャンク径 φD	ルマ長 ℓ1	全長 L	図 Fig.	在庫 Stock	参考価格 Price
60SPC0.3X0.9TiCN	0.3	0.9	3	2.7	40	3	●	¥3,300
60SPC0.4X1.2TiCN	0.4	1.2	3	3.6	40	3	●	¥2,600
60SPC0.5X2X3TiCN	0.5	2	3	6	40	3	●	¥2,100
60SPC0.5X2TiCN	0.5		2		40	2	▲	¥2,100
60SPC0.8X3SETiCN	0.8		3		40	2	●	¥1,500
60SPC0.8X3TiCN	0.8		3		35	1	▲	¥2,833
60SPC1.0X3SETiCN	1		3		40	2	●	¥1,400
60SPC1.0X3TiCN	1		3		35	1	●	¥2,500
60SPC1.5X4TiCN	1.5		4		40	1	●	¥2,667
60SPC2.0X6TiCN	2		6		50	1	●	¥3,000
60SPC2.5X8TiCN	2.5		8		60	1	●	¥3,500
60SPC3.0X10TiCN	3		10		70	1	●	¥4,167
60SPC4.0X12TiCN	4		12		80	1	●	¥5,000
60SPC5.0X16TiCN	5		16		100	1	●	¥9,000
60SPC6.0X20TiCN	6		20		120	1	●	¥13,333
60SPC8.0X25TiCN	8		25		140	1	●	¥23,333
60SPC9.0X32TiCN	9		32		160	1	●	¥41,667

Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked
Stock ▲・・・生産終了予定品 / Will be Over

被削材適合性

Suitability for Work Materials

◎・・・最適 The most suitable

○・・・適 Suitable

△・・・可 Possible

無印 Blank・・・不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	タタイル鋼 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.
60SPC	◎	○	○	△			○	○	○		○	○	○	
60SPC-TiCN	○	◎	◎	○			◎	○	○		○	○	△	