


超硬 センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング
Carbide Center Drill A Type High Helix 60° ALD Coating




A type 60° 超硬 ALD 両刃 強ねじれ 2枚刃 右刃

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	刃先径 φd	シャンク径 φD	刃長 ℓ	全長 L	JIS	在庫 Stock	参考価格 Price
CD1.0X3CBSALD	1	3	1.3	35		●	¥6,000
CD2.0X5CBSALD	2	5	2.6	40	JISA	●	¥7,000
CD2.5X6CBSALD	2.5	6	3.2	45		●	¥8,500
CD3.0X8CBSALD	3	8	3.9	50		●	¥11,000
CD4.0X10CBSALD	4	10	5.2	56	JISA	●	¥15,000
CD5.0X12CBSALD	5	12	6.4	63		●	¥20,000
CD6.0X16CBSALD	6	16	7.7	71		●	¥30,000
CD8.0X20CBSALD	8	20	10.3	80	JISA	●	¥48,000

超硬 センタードリル A形 強ねじれ 90° ALDコーティング
Carbide Center Drill A Type High Helix 90° ALD Coating



A type 90° 超硬 ALD 両刃 強ねじれ 2枚刃 右刃

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	刃先径 φd	シャンク径 φD	刃長 ℓ	全長 L	JIS	在庫 Stock	参考価格 Price
90CD1.0X3CBSALD	1	3	1.3	35		●	¥8,333
90CD2.0X5CBSALD	2	5	2.6	40	JISA	●	¥9,667
90CD2.5X6CBSALD	2.5	6	3.2	45		●	¥11,333
90CD3.0X8CBSALD	3	8	3.9	50		●	¥15,000
90CD4.0X10CBSALD	4	10	5.2	56	JISA	●	¥20,667
90CD5.0X12CBSALD	5	12	6.4	63		●	¥26,000
90CD6.0X16CBSALD	6	16	7.7	71		●	¥39,333
90CD8.0X20CBSALD	8	20	10.3	80	JISA	●	¥63,333

Stock ●...標準在庫品 / Stocked

■被削材適合性

Suitability for Work Materials

◎...最適 The most suitable

○...適 Suitable

△...可 Possible

無印 Blank...不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	クダイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.
	SS	S45C	SCM SCR	SKD SKS	~40 HRC	~45 HRC 45~ HRC	SUS	FC	FDC		Al	Cu		マシナブル Machinable ジルコニア ガラス Zirconia Glass
CD-CBSALD	○	○	◎	◎	○	◎	◎	○	○		○	○	○	
90CD-CBSALD	○	○	◎	◎	○	◎	◎	○	○		○	○	○	