

## ユニバーサルボルト (Swivel Foot Spindle)

M6・M8・M10・M12



	ネジ径 Screw diameter	全長 Full length	首下 Screw length	押さえ部高さ Height of foot	押さえ径 Dia of foot	ねじピッチ Screw Pitch
ユニバーサルボルトM6×93	M6	93	(80)	13	20	1.0
ユニバーサルボルトM8×110	M8	110	(96)	13.5	25	1.25
ユニバーサルボルトM10×112	M10	112	(97)	15	25	1.5
ユニバーサルボルトM12×154	M12	154	(137)	17.5	32	1.75
材質 Materials	スチール (Steel)					
付属品 Accessories	ナット (Nut) 2個					

## ハンドバイス用スプリング Hand Vice's spring ・ クランプ用スプリング Toggle Clamp's Spring 0用・No.1鍛造用・No.3鍛造用・No.130用・No.1用・No.2用・No.41A用・No.3用・No.131用



	A 全長(mm)	B 幅(mm)	C 線径(mm)	適用機種
No.0用スプリング	25.5	5.5	1.0	No.0
No.1鍛造用スプリング	26.8	7.0	1.2	No.1鍛造・No.2鍛造
No.3鍛造用スプリング	28.5	7.0	1.3	No.3鍛造
No.1A用スプリング	37.0	6.0	1.0	No.1A
No.2 (プレス) 用スプリング	37.0	6.0	1.0	No.2 (プレス) ・No.2B・No.5
No.3 (プレス) 用スプリング	40.0	6.0	1.0	No.3 (プレス) ・No.3B・No.6・No.9・No.9B
No.15中用スプリング	40.0	6.0	1.0	No.11・No.12B・No.13・No.14・No.15中・No.15B・No.16
No.12用スプリング	37.0	6.0	1.0	No.特11・No.12・No.特12
No.特3用スプリング	44.0	6.7	1.0	No.特3・No.18・No.19
トグルクランプNo.41A用スプリング	38.0	5.5	1.2	No.41A
カムクランプNo.130用スプリング	36.4	9.0	1.2	No.130
カムクランプNo.131用スプリング	40.8	11.0	1.4	No.131