


KSC-2

超硬 2 枚刃コーナーC面付エンドミル Tungsten Carbide 2 Flutes Corner C Endmill

■コーナーC面付のエンドミル
Endmill with corner C

■C面を幅広くラインナップ
Line-upped various C



超微粒子合金 Micro Grain Tungsten Carbide



刃径の許容差 Flute Diameter Tolerance
D 0～-0.01



柄径の許容差 Shank Diameter Tolerance
d 0～-0.008



ネジレ角30° Twist Angle 30°



コーナーC面の許容差 Tolerance of Corner C
+0.02～-0.02

●切削条件表はP138に記載
●Cutting conditions are recommended on page 138.

[寸法単位 : mm]
[size : mm]

品番 Code No.	刃径 D Flute Diameter	コーナーC Corner C	刃長 l Flute Length	全長 L Total Length	柄径 d Shank Diameter	備考 Remarks
KSC-210010C	1	0.1	3	40	4	
KSC-210015C	1	0.15	3	40	4	
KSC-210020C	1	0.2	3	40	4	
KSC-210025C	1	0.25	3	40	4	
KSC-210030C	1	0.3	4	40	4	
KSC-215010C	1.5	0.1	4	40	4	
KSC-215015C	1.5	0.15	4	40	4	
KSC-215020C	1.5	0.2	4	40	4	
KSC-215025C	1.5	0.25	4	40	4	
KSC-215030C	1.5	0.3	4	40	4	
KSC-220010C	2	0.1	6	40	4	
KSC-220015C	2	0.15	6	40	4	
KSC-220020C	2	0.2	6	40	4	
KSC-220025C	2	0.25	6	40	4	
KSC-220030C	2	0.3	6	40	4	
KSC-220035C	2	0.35	6	40	4	
KSC-220040C	2	0.4	6	40	4	
KSC-220045C	2	0.45	6	40	4	
KSC-220050C	2	0.5	6	40	4	
KSC-225010C	2.5	0.1	8	40	4	
KSC-225015C	2.5	0.15	8	40	4	
KSC-225020C	2.5	0.2	8	40	4	

品番 Code No.	刃径 D Flute Diameter	コーナーC Corner C	刃長 l Flute Length	全長 L Total Length	柄径 d Shank Diameter	備考 Remarks
KSC-225025C	2.5	0.25	8	40	4	
KSC-225030C	2.5	0.3	8	40	4	
KSC-225035C	2.5	0.35	8	40	4	
KSC-225040C	2.5	0.4	8	40	4	
KSC-225045C	2.5	0.45	8	40	4	
KSC-225050C	2.5	0.5	8	40	4	
KSC-230010C	3	0.1	8	45	6	
KSC-230015C	3	0.15	8	45	6	
KSC-230020C	3	0.2	8	45	6	
KSC-230025C	3	0.25	8	45	6	
KSC-230030C	3	0.3	8	45	6	
KSC-230035C	3	0.35	8	45	6	
KSC-230040C	3	0.4	8	45	6	
KSC-230045C	3	0.45	8	45	6	
KSC-230050C	3	0.5	8	45	6	
KSC-230075C	3	0.75	8	45	6	
KSC-230100C	3	1	8	45	6	
KSC-240010C	4	0.1	11	45	6	
KSC-240015C	4	0.15	11	45	6	
KSC-240020C	4	0.2	11	45	6	
KSC-240025C	4	0.25	11	45	6	
KSC-240030C	4	0.3	11	45	6	
KSC-240035C	4	0.35	11	45	6	
KSC-240040C	4	0.4	11	45	6	
KSC-240045C	4	0.45	11	45	6	
KSC-240050C	4	0.5	11	45	6	
KSC-240075C	4	0.75	11	45	6	
KSC-240100C	4	1	11	45	6	
KSC-260010C	6	0.1	13	50	6	
KSC-260015C	6	0.15	13	50	6	
KSC-260020C	6	0.2	13	50	6	
KSC-260025C	6	0.25	13	50	6	
KSC-260030C	6	0.3	13	50	6	
KSC-260035C	6	0.35	13	50	6	
KSC-260040C	6	0.4	13	50	6	
KSC-260045C	6	0.45	13	50	6	
KSC-260050C	6	0.5	13	50	6	
KSC-260075C	6	0.75	13	50	6	
KSC-260100C	6	1	13	50	6	
KSC-260125C	6	1.25	13	50	6	
KSC-260150C	6	1.5	13	50	6	
KSC-260175C	6	1.75	13	50	6	
KSC-260200C	6	2	13	50	6	

超硬製品

Tungsten Carbide