



トグルン®ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
TOGLON Miniature Hard Drill Stub type ALT coating


超硬 ALT ネガ刃 2枚刃 右刃 140° 90° 0.1~2.0 ミニチュア

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	直径 φD	有効溝長 FL	有効長 ℓ1	在庫 Stock	参考価格 Price
TGHMDS0.1CBALT	0.1	0.6	0.7	●1	¥14,000
TGHMDS0.15CBALT	0.15	0.9	1.1	●1	¥13,000
TGHMDS0.2CBALT	0.2	1.2	1.4	●1	¥12,000
TGHMDS0.25CBALT	0.25	1.5	1.8	●1	¥11,500
TGHMDS0.3CBALT	0.3	1.8	2.1	●	¥10,500
TGHMDS0.4CBALT	0.4	2.4	2.8	●	¥9,500
TGHMDS0.5CBALT	0.5	3	3.5	●	¥8,500
TGHMDS0.6CBALT	0.6	3.6	4.2	●	¥8,000
TGHMDS0.7CBALT	0.7	4.2	4.9	●	¥7,500
TGHMDS0.8CBALT	0.8	4.8	5.6	●	¥7,000
TGHMDS0.9CBALT	0.9	5.4	6.3	●	¥7,000
TGHMDS1CBALT	1	6	7	●	¥6,000
TGHMDS1.1CBALT	1.1	6.6	7.7	●	¥7,000
TGHMDS1.2CBALT	1.2	7.2	8.4	●	¥7,000
TGHMDS1.3CBALT	1.3	7.8	9.1	●	¥7,000
TGHMDS1.4CBALT	1.4	8.4	10.2	●	¥7,000
TGHMDS1.5CBALT	1.5	9	10.5	●	¥7,000
TGHMDS1.6CBALT	1.6	9.6	11.2	●	¥7,000
TGHMDS1.7CBALT	1.7	10.2	11.9	●	¥7,000
TGHMDS1.8CBALT	1.8	10.8	12.6	●	¥7,000
TGHMDS1.9CBALT	1.9	11.4	13.3	●	¥7,000
TGHMDS2CBALT	2	12	14	●	¥7,000

トグルン®ミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
TOGLON Miniature Hard Drill Regular type ALT coating


超硬 ALT ネガ刃 2枚刃 右刃 140° 90° 0.1~2.0 ミニチュア

単位/寸法:mm 価格:円
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	直径 φD	有効溝長 FL	有効長 ℓ1	在庫 Stock	参考価格 Price
TGHMDR0.1CBALT	0.1	0.6	1.3	●1	¥15,000
TGHMDR0.15CBALT	0.15	0.9	2	●1	¥14,000
TGHMDR0.2CBALT	0.2	1.2	2.6	●1	¥13,000
TGHMDR0.25CBALT	0.25	1.5	3.3	●1	¥12,500
TGHMDR0.3CBALT	0.3	1.8	3.9	●	¥11,500
TGHMDR0.4CBALT	0.4	2.4	5.2	●	¥10,500
TGHMDR0.5CBALT	0.5	3	6.5	●	¥9,500
TGHMDR0.6CBALT	0.6	3.6	7.8	●	¥9,000
TGHMDR0.7CBALT	0.7	4.2	9.1	●	¥8,500
TGHMDR0.8CBALT	0.8	4.8	10.4	●	¥8,000
TGHMDR0.9CBALT	0.9	5.4	11.7	●	¥8,000
TGHMDR1CBALT	1	6	13	●	¥7,000
TGHMDR1.1CBALT	1.1	6.6	14.3	●	¥8,000
TGHMDR1.2CBALT	1.2	7.2	15.6	●	¥8,000
TGHMDR1.3CBALT	1.3	7.8	16.9	●	¥8,000
TGHMDR1.4CBALT	1.4	8.4	18.2	●	¥8,000
TGHMDR1.5CBALT	1.5	9	19.5	●	¥8,000
TGHMDR1.6CBALT	1.6	9.6	20.8	●	¥8,000
TGHMDR1.7CBALT	1.7	10.2	22.1	●	¥8,000
TGHMDR1.8CBALT	1.8	10.8	23.4	●	¥8,000
TGHMDR1.9CBALT	1.9	11.4	24.7	●	¥8,000
TGHMDR2CBALT	2	12	26	●	¥8,000

Stock ●・・・標準在庫品/ Stocked
Stock ●1・・・在庫予定品/ Will be Stocked

被削材適合性

Suitability for Work Materials

◎・・・最適 The most suitable

○・・・適 Suitable

△・・・可 Possible

無印 Blank・・・不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	クダール鋳鉄 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.
	SS	S45C	SCM SCR	SKD SKS	~40 HRC	~45 HRC 45~ HRC	SUS	FC	FDC		Al	Cu		マシナブル Machinable ジルコニア ガラス Zirconia Glass
TGHMDS-CBALT				△		◎ ◎				△				○
TGHMDR-CBALT				△		◎ ◎				△				○