

GSXVLSLT3-2.5D

GSX MILL VL スロット 2.5D
GSX MILL VL SLOT 2.5D

切削条件 Cutting Condition ▶▶D-105

超硬
工具材料

G SXII
コーティング

49°/51°
ねじれ角


G
キャッチャンド

h6
シャンク許容差

3-16
外径範囲

●びびりを抑制し、穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。

This end mill suppresses chatter vibration. It is available for grooving continuously into slotting.



LIST 9198

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
GSXVLSLT3030-2.5D	3.0	7.5	45	4	●	7,550
GSXVLSLT3031-2.5D	3.1	7.8			-	
GSXVLSLT3032-2.5D	3.2	8.0			-	
GSXVLSLT3033-2.5D	3.3	8.3			-	
GSXVLSLT3034-2.5D	3.4	8.5			-	
GSXVLSLT3035-2.5D	3.5	8.8			□	-
GSXVLSLT3036-2.5D	3.6	9.0			-	
GSXVLSLT3037-2.5D	3.7	9.3			-	
GSXVLSLT3038-2.5D	3.8	9.5			-	
GSXVLSLT3039-2.5D	3.9	9.8			-	
GSXVLSLT3040-2.5D	4.0	10.0	6	6	●	7,950
GSXVLSLT3041-2.5D	4.1	10.3			-	
GSXVLSLT3042-2.5D	4.2	10.5			-	
GSXVLSLT3043-2.5D	4.3	10.8			-	
GSXVLSLT3044-2.5D	4.4	11.0			-	
GSXVLSLT3045-2.5D	4.5	11.3			□	-
GSXVLSLT3046-2.5D	4.6	11.5			-	
GSXVLSLT3047-2.5D	4.7	11.8			-	
GSXVLSLT3048-2.5D	4.8	12.0			-	
GSXVLSLT3049-2.5D	4.9	12.3			-	
GSXVLSLT3050-2.5D	5.0	12.5	50	8	●	8,480
GSXVLSLT3051-2.5D	5.1	12.8			-	
GSXVLSLT3052-2.5D	5.2	13.0			-	
GSXVLSLT3053-2.5D	5.3	13.3			-	
GSXVLSLT3054-2.5D	5.4	13.5			-	
GSXVLSLT3055-2.5D	5.5	13.8			□	-
GSXVLSLT3056-2.5D	5.6	14.0			-	
GSXVLSLT3057-2.5D	5.7	14.3			-	
GSXVLSLT3058-2.5D	5.8	14.5			-	
GSXVLSLT3059-2.5D	5.9	14.8			-	
GSXVLSLT3060-2.5D	6.0	15.0	60	10	●	9,220
GSXVLSLT3061-2.5D	6.1	15.3			-	
GSXVLSLT3062-2.5D	6.2	15.5			-	
GSXVLSLT3063-2.5D	6.3	15.8			-	
GSXVLSLT3064-2.5D	6.4	16.0			-	
GSXVLSLT3065-2.5D	6.5	16.3			□	-
GSXVLSLT3066-2.5D	6.6	16.5			-	
GSXVLSLT3067-2.5D	6.7	16.8			-	
GSXVLSLT3068-2.5D	6.8	17.0			-	
GSXVLSLT3069-2.5D	6.9	17.3			-	
GSXVLSLT3070-2.5D	7.0	17.5	70	12	●	11,900
GSXVLSLT3071-2.5D	7.1	17.8			-	
GSXVLSLT3072-2.5D	7.2	18.0			-	
GSXVLSLT3073-2.5D	7.3	18.3			-	
GSXVLSLT3074-2.5D	7.4	18.5			-	
GSXVLSLT3075-2.5D	7.5	18.8			□	-
GSXVLSLT3076-2.5D	7.6	19.0			-	
GSXVLSLT3077-2.5D	7.7	19.3			-	
GSXVLSLT3078-2.5D	7.8	19.5			-	
GSXVLSLT3079-2.5D	7.9	19.8			-	
GSXVLSLT3080-2.5D	8.0	20.0	70	14	●	11,300
GSXVLSLT3081-2.5D	8.1	20.3			-	
GSXVLSLT3082-2.5D	8.2	20.5			-	
GSXVLSLT3083-2.5D	8.3	20.8			-	
GSXVLSLT3084-2.5D	8.4	21.0			□	-
GSXVLSLT3085-2.5D	8.5	21.3			-	
GSXVLSLT3086-2.5D	8.6	21.5			-	
GSXVLSLT3087-2.5D	8.7	21.8			-	
GSXVLSLT3088-2.5D	8.8	22.0			-	
GSXVLSLT3089-2.5D	8.9	22.3	-			

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
GSXVLSLT3090-2.5D	9.0	22.5	70	10	●	16,300
GSXVLSLT3091-2.5D	9.1	22.8			-	
GSXVLSLT3092-2.5D	9.2	23.0			-	
GSXVLSLT3093-2.5D	9.3	23.3			-	
GSXVLSLT3094-2.5D	9.4	23.5			-	
GSXVLSLT3095-2.5D	9.5	23.8			□	-
GSXVLSLT3096-2.5D	9.6	24.0			-	
GSXVLSLT3097-2.5D	9.7	24.3			-	
GSXVLSLT3098-2.5D	9.8	24.5			-	
GSXVLSLT3099-2.5D	9.9	24.8			-	
GSXVLSLT3100-2.5D	10.0	25.0	75	12	●	15,500
GSXVLSLT3105-2.5D	10.5	26.3			-	
GSXVLSLT3110-2.5D	11.0	27.5			□	-
GSXVLSLT3115-2.5D	11.5	28.8			-	
GSXVLSLT3120-2.5D	12.0	30.0			●	19,300
GSXVLSLT3125-2.5D	12.5	31.3			-	
GSXVLSLT3130-2.5D	13.0	32.5			-	
GSXVLSLT3135-2.5D	13.5	33.8			-	
GSXVLSLT3140-2.5D	14.0	35.0			□	-
GSXVLSLT3145-2.5D	14.5	36.3			-	
GSXVLSLT3150-2.5D	15.0	37.5	90	16	-	
GSXVLSLT3155-2.5D	15.5	38.8			-	
GSXVLSLT3160-2.5D	16.0	40.0			●	41,500

外径 DC (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ 0.015
3	12	0 ~ 0.02
12		0 ~ 0.03

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プリアード鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30 ~ 45HRC	45 ~ 55HRC	55 ~ 60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	◎	-
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト
60 ~ 66HRC	SUS304 SUS316	SUS420	FC FCD	Al AC/ADC	Cu	Graphite
-	◎	○	◎	-	-	-

◎:最通 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引