


# アクセサリー

Accessories

## ゴム付きボルト (Neoprene Spindle) ・ ゴム付きステンレスボルト (Neoprene Stainless Spindle) M4×13・M4×32・M6×37・M6×87・M8×50・M8×105・M10×59・M12×66



|                   | ネジ径<br>Screw diameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全長<br>Full length | 首下<br>Screw length | ゴム最大径<br>Maximum diameter<br>of Rubber | ゴム座面径<br>Base diameter<br>of Rubber | ピッチ<br>Screw pitch | 材質<br>Materials  | 付属品<br>Accessories            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| ゴム付きボルトM4×13      | M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                | 13                 | 12                                     | 8                                   | 0.7                | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 1個<br>角ナット (Nut) 1枚 |
| ゴム付きステンレスボルトM4×13 | M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                | 13                 | 12                                     | 8                                   | 0.7                | ステンレス(Stainless) | ナット (Nut) 1個<br>角ナット (Nut) 1枚 |
| ゴム付きボルトM4×32      | M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42                | 32                 | 12                                     | 8                                   | 0.7                | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 1個<br>角ナット (Nut) 1枚 |
| ゴム付きステンレスボルトM4×32 | M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42                | 32                 | 12                                     | 8                                   | 0.7                | ステンレス(Stainless) | ナット (Nut) 1個<br>角ナット (Nut) 1枚 |
| ゴム付きボルトM6×37      | M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                | 37                 | 16                                     | 10                                  | 1.0                | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きステンレスボルトM6×37 | M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                | 37                 | 16                                     | 10                                  | 1.0                | ステンレス(Stainless) | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きボルトM6×87      | M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101               | 87                 | 16                                     | 10                                  | 1.0                | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きボルトM8×50      | M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                | 50                 | 19                                     | 12                                  | 1.25               | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きステンレスボルトM8×50 | M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                | 50                 | 19                                     | 12                                  | 1.25               | ステンレス(Stainless) | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きボルトM8×105     | M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123               | 105                | 19                                     | 12                                  | 1.25               | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きボルトM10×59     | M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                | 59                 | 24                                     | 16                                  | 1.5                | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 2個                  |
| ゴム付きボルトM12×66     | M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100               | 66                 | 32                                     | 22                                  | 1.75               | スチール(Steel)      | ナット (Nut) 2個                  |
| 仕様 Specification  | 材質 NBR (ニトリルラバー) / 硬度 ショア70° / 製造温度 170℃~180℃ / 耐久温度 通常 80℃ 高温使用 150℃~160℃ (使用時間約30分)<br>Material NBR (Nitrile rubber) / Hardness shore 70° / Production temperature 170℃~180℃<br>Durability temperature 80℃High temperature use 150℃~160℃ (Use time approximately 30 minutes)<br>※ ゴム付きボルト使用時には、総圧力がゴムにより吸収されるため、締圧力が通常のボルトと比べ低下します。 |                   |                    |                                        |                                     |                    |                  |                               |