


# KSR-2

超硬 2枚刃コーナーR付エンドミル  
Tungsten Carbide 2 Flutes Corner R Endmill

■コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました  
Line-upped various sizes according to the use



超微粒子合金 Micro Grain Tungsten Carbide



刃径の許容差 Flute Diameter Tolerance  
D 0~-0.01



柄径の許容差 Shank Diameter Tolerance  
d 0~-0.008



ネジレ角30° Twist Angle 30°



コーナーR許容差 corner R Tolerance  
+0.01~-0.01

●切削条件表はP138に記載  
●Cutting conditions are recommended on page 138.

[寸法単位: mm]  
[size: mm]

品番 Code No.	刃径 D Flute Diameter	コーナーR Corner R	刃長 ℓ Flute Length	全長 L Total Length	柄径 d Shank Diameter	備考 Remarks
KSR-210010R	1	R 0.1	3	40	4	
KSR-210015R	1	R 0.15	3	40	4	
KSR-210020R	1	R 0.2	3	40	4	
KSR-210025R	1	R 0.25	3	40	4	
KSR-210030R	1	R 0.3	3	40	4	
KSR-215010R	1.5	R 0.1	4	40	4	
KSR-215015R	1.5	R 0.15	4	40	4	
KSR-215020R	1.5	R 0.2	4	40	4	
KSR-215025R	1.5	R 0.25	4	40	4	
KSR-215030R	1.5	R 0.3	4	40	4	
KSR-220010R	2	R 0.1	6	40	4	
KSR-220015R	2	R 0.15	6	40	4	
KSR-220020R	2	R 0.2	6	40	4	
KSR-220025R	2	R 0.25	6	40	4	
KSR-220030R	2	R 0.3	6	40	4	
KSR-220035R	2	R 0.35	6	40	4	
KSR-220040R	2	R 0.4	6	40	4	
KSR-220045R	2	R 0.45	6	40	4	
KSR-220050R	2	R 0.5	6	40	4	
KSR-225010R	2.5	R 0.1	8	40	4	
KSR-225015R	2.5	R 0.15	8	40	4	
KSR-225020R	2.5	R 0.2	8	40	4	

品番 Code No.	刃径 D Flute Diameter	コーナーR Corner R	刃長 ℓ Flute Length	全長 L Total Length	柄径 d Shank Diameter	備考 Remarks
KSR-225025R	2.5	R 0.25	8	40	4	
KSR-225030R	2.5	R 0.3	8	40	4	
KSR-225035R	2.5	R 0.35	8	40	4	
KSR-225040R	2.5	R 0.4	8	40	4	
KSR-225045R	2.5	R 0.45	8	40	4	
KSR-225050R	2.5	R 0.5	8	40	4	
KSR-230010R	3	R 0.1	8	45	6	
KSR-230015R	3	R 0.15	8	45	6	
KSR-230020R	3	R 0.2	8	45	6	
KSR-230025R	3	R 0.25	8	45	6	
KSR-230030R	3	R 0.3	8	45	6	
KSR-230035R	3	R 0.35	8	45	6	
KSR-230040R	3	R 0.4	8	45	6	
KSR-230045R	3	R 0.45	8	45	6	
KSR-230050R	3	R 0.5	8	45	6	
KSR-230075R	3	R 0.75	8	45	6	
KSR-230100R	3	R 1	8	45	6	
KSR-240010R	4	R 0.1	11	45	6	
KSR-240015R	4	R 0.15	11	45	6	
KSR-240020R	4	R 0.2	11	45	6	
KSR-240025R	4	R 0.25	11	45	6	
KSR-240030R	4	R 0.3	11	45	6	
KSR-240035R	4	R 0.35	11	45	6	
KSR-240040R	4	R 0.4	11	45	6	
KSR-240045R	4	R 0.45	11	45	6	
KSR-240050R	4	R 0.5	11	45	6	
KSR-240075R	4	R 0.75	11	45	6	
KSR-240100R	4	R 1	11	45	6	
KSR-260010R	6	R 0.1	13	50	6	
KSR-260015R	6	R 0.15	13	50	6	
KSR-260020R	6	R 0.2	13	50	6	
KSR-260025R	6	R 0.25	13	50	6	
KSR-260030R	6	R 0.3	13	50	6	
KSR-260035R	6	R 0.35	13	50	6	
KSR-260040R	6	R 0.4	13	50	6	
KSR-260045R	6	R 0.45	13	50	6	
KSR-260050R	6	R 0.5	13	50	6	
KSR-260075R	6	R 0.75	13	50	6	
KSR-260100R	6	R 1	13	50	6	
KSR-260125R	6	R 1.25	13	50	6	
KSR-260150R	6	R 1.5	13	50	6	
KSR-260175R	6	R 1.75	13	50	6	
KSR-260200R	6	R 2	13	50	6	