


CBN
Cubic Boron
Nitride

MUGEN-COATING 2-Flute Radius End Mill



- ストレートとコーナー R 加工が同時に可能。
- It is possible to cut both straight and corner radius simultaneously.

被削材 Work Material									
炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	プリハードン鋼・調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminum	銅合金 Copper	樹脂 Plastic
			~ 55HRC	55HRC ~					
◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎

単位 [寸法 : mm / 価格 : ¥]
Unit [size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	円コーナー半径 Corner Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
08-00700-01001	1	RO.1	2	9°	4	60	7,000
08-00700-01002		RO.2					7,000
08-00700-01003		RO.3					7,000
08-00700-01501	1.5	RO.1	3	9°	4	60	7,000
08-00700-01502		RO.2					7,000
08-00700-01503		RO.3					7,000
08-00700-01505		RO.5					7,000
08-00700-02001	2	RO.1	4	9°	4	60	7,000
08-00700-02002		RO.2					7,000
08-00700-02003		RO.3					7,000
08-00700-02005		RO.5					7,000
08-00700-02501	2.5	RO.1	5	9°	4	60	7,000
08-00700-02502		RO.2					7,000
08-00700-02503		RO.3					7,700
08-00700-02505		RO.5					7,700
08-00700-03001	3	RO.1	6	9°	6	60	8,600
08-00700-03002		RO.2					8,600
08-00700-03003		RO.3					8,600
08-00700-03005		RO.5					8,600
08-00700-03010		R1					9,400
08-00700-04001	4	RO.1	8	9°	6	65	8,700
08-00700-04002		RO.2					8,700
08-00700-04003		RO.3					8,700
08-00700-04005		RO.5					8,700
08-00700-04010		R1					9,500

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	円コーナー半径 Corner Radius	(ℓ)刃長 Length of Cut	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
08-00700-05001	5	RO.1	10	9°	6	70	8,800
08-00700-05002		RO.2					8,800
08-00700-05003		RO.3					8,800
08-00700-05005		RO.5					8,800
08-00700-05010		R1					9,600
08-00700-05015		R1.5					10,000

オーダー方法 MSRS230 刃径(D)×コーナー半径寸法(R)を指示して下さい。
When you order, indicate MSRS230 (D)×(R).

- 切削条件表はP404に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page 404.

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.

技術資料
Technical Data

参考資料
Technical Guidance