

極小径・精密加工用超硬スタブ形

CARBIDE ULTRA SMALL SIZE FOR PRECISION OPERATION


WX-MS-GDS



●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。

WX-MS-GDS is capable of small size drilling operation efficiently in precision parts, components for IT industry, etc.



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	先端角 α°	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
	0.10	0.6					—	—
	0.11						—	—
	0.12						—	—
	0.13	0.8					—	—
	0.14						—	—
	0.15						—	—
	0.16	1					—	—
	0.17						—	—
	0.18	1.2					—	—
	0.19						—	—
3300020	0.2						9	3,540
3300021	0.21						9	4,010
3300022	0.22						9	4,010
3300023	0.23						9	4,010
3300024	0.24						9	4,010
3300025	0.25	1.5					9	4,010
3300026	0.26						9	3,820
3300027	0.27						9	3,820
3300028	0.28						9	3,820
3300029	0.29						9	3,820
3300030	0.3		38	3			9	3,110
3300031	0.31						9	3,820
3300032	0.32						9	3,820
3300033	0.33						9	3,820
3300034	0.34						9	3,820
3300035	0.35						9	3,470
3300036	0.36						9	3,820
3300037	0.37						9	3,820
3300038	0.38						9	3,820
3300039	0.39						9	3,820
3300040	0.4						9	3,110
3300041	0.41						9	3,820
3300042	0.42						9	3,820
3300043	0.43						9	3,820
3300044	0.44						9	3,820
3300045	0.45						9	3,470
3300046	0.46						9	3,820
3300047	0.47						9	3,820
3300048	0.48						9	3,820
3300049	0.49						9	3,820
3300050	0.5						9	3,470

1. 切削油剤はP.870をご参照下さい。

ツールNo. EDP NO.	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	先端角 α°	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
3300051	0.51						9	3,470
3300052	0.52						9	3,470
3300053	0.53						9	3,470
3300054	0.54						9	3,470
3300055	0.55						9	2,750
3300056	0.56						9	3,470
3300057	0.57						9	3,470
3300058	0.58						9	3,470
3300059	0.59						9	3,470
3300060	0.6						9	2,400
3300061	0.61						9	3,470
3300062	0.62						9	3,470
3300063	0.63						9	3,470
3300064	0.64						9	3,470
3300065	0.65						9	2,750
3300066	0.66						9	3,470
3300067	0.67						9	3,470
3300068	0.68						9	3,470
3300069	0.69						9	3,470
3300070	0.7						9	2,400
3300071	0.71						9	3,470
3300072	0.72						9	3,470
3300073	0.73						9	3,470
3300074	0.74						9	3,470
3300075	0.75						9	2,750
3300076	0.76						9	3,470
3300077	0.77						9	3,470
3300078	0.78						9	3,470
3300079	0.79						9	3,470
3300080	0.8						9	2,400
3300081	0.81						9	3,470
3300082	0.82						9	3,470
3300083	0.83						9	3,470
3300084	0.84						9	3,470
3300085	0.85						9	2,750
3300086	0.86						9	3,470
3300087	0.87						9	3,470
3300088	0.88						9	3,470
3300089	0.89						9	3,470
3300090	0.9						8	2,400
3300091	0.91						8	3,470

1. Cutting fluid : Please refer to P.870.

NEXT

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.