

G-LIST No. **EW1250**

DGコーティング グラファイト用4刃ショート
 DG Coated*4 Flutes*Short*for Graphite

DG-EMS



グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。

Diamond Coated end mills for graphite.

●マークの説明はP1をご覧ください。
 See page 1 for explanation of icons.



0~0.027

P.572

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 Dc	刃長 ℓ	シャンク径 Ds	全長 L	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
8553208	4	8	4	80	B	17	24,600
8553212	6	12	6			35	25,900
8553216	8	16	8	100		75	36,400
8553220	10	20	10			114	48,200
8553222	12	24	12	120		194	52,900

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

形状寸法表
CARBIDE END MILLS
超硬エンドミル

超硬スクエアシリーズ
CARBIDE SQUARE SERIES



商品シリーズ

Parts & Supply series

標準サイズ在庫完備! タングが無し!
 タングレスインサートあります。

※詳細は▶P.880を参照ください。
 Please refer P.880 for the details



炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
~40HRC		~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB						

A、B、C、D= 標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. ☐ = 特定代理店在庫品 ☐ =Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.