

G-LIST No EW1238

WXLコート2刃ペンシルネックボールエンド形

WXL Coating Two Flute・Short・with Pencil Neck

WXL-PC-EBD



●マークの説明はP1をご覧ください。

See page 1 for explanation of icons.



P.429~436

注) R≤0.1はシームレスではありません

Tools with a radius below 0.1 are not seamless.

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×首部テーパ半角×首下長 R × θn × ℓ ₂	全長 L	刃長 ℓ	首径 D1	首元径 d ₂	有効長 L ₂	シャン径 Ds	形状 Type	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)		
3170011	R0.1 × 0.5° × 1	45	0.16	0.19	0.2	8.3	4	1	A	13	8,080		
3170012	R0.1 × 0.5° × 1.5				0.21	8.8				13	8,300		
3170013	R0.1 × 0.5° × 2				0.22	9.2				13	8,730		
3170014	R0.1 × 0.5° × 2.5				0.23	9.7				13	9,520		
3170015	R0.1 × 0.5° × 3				0.24	10.2				13	10,300		
3170021	R0.1 × 1° × 2				0.25	9.2				13	8,730		
3170022	R0.1 × 1° × 2.5				0.27	9.6				13	9,520		
3170023	R0.1 × 1° × 3				0.28	10.1				13	10,300		
3170031	R0.15 × 0.5° × 2		0.24	0.29	0.31	9.1				13	8,230		
3170032	R0.15 × 0.5° × 3				0.33	10				13	8,730		
3170041	R0.15 × 1° × 3				0.38	9.9				13	8,730		
3170042	R0.15 × 1° × 4				0.41	10.9				13	8,960		
3170051	R0.2 × 0.5° × 2		0.3	0.38	0.41	9				13	6,410		
3170052	R0.2 × 0.5° × 3				0.43	9.9				13	6,410		
3170053	R0.2 × 0.5° × 4				0.44	10.9				13	6,410		
3170054	R0.2 × 0.5° × 5				0.46	11.9				13	6,640		
3170055	R0.2 × 0.5° × 6				0.47	12.8				13	6,850		
3170061	R0.2 × 1° × 4				0.5	10.8				13	6,410		
3170062	R0.2 × 1° × 5				0.53	11.7				13	6,640		
3170063	R0.2 × 1° × 6				0.57	12.7				13	6,850		
3170071	R0.25 × 0.5° × 4		0.4	0.48	0.54	10.7				13	6,020		
3170072	R0.25 × 0.5° × 6				0.57	12.7				13	6,360		
3170073	R0.25 × 0.5° × 8				0.61	14.6				13	6,360		
3170074	R0.25 × 0.5° × 10				0.64	16.5				13	6,850		
3170081	R0.25 × 1° × 4				0.59	10.6				13	6,020		
3170082	R0.25 × 1° × 6				0.66	12.5				13	6,360		
3170083	R0.25 × 1° × 8				0.73	14.3				13	6,360		
3170084	R0.25 × 1° × 10				0.8	16.2				13	6,850		
3170085	R0.25 × 1° × 12	50			0.87	18.1				13	7,090		
3170091	R0.3 × 0.5° × 2	45	0.5	0.58	0.61	9				13	5,800		
3170092	R0.3 × 0.5° × 4				0.64	10.9				13	5,990		
3170093	R0.3 × 0.5° × 6				0.67	12.8				13	5,990		
3170094	R0.3 × 0.5° × 8				0.7	14.8				13	6,150		
3170095	R0.3 × 0.5° × 10	50			0.74	16.7				13	6,180		
3170096	R0.3 × 0.5° × 12				0.77	18.7				13	6,690		
3170097	R0.3 × 0.5° × 16	45			0.84	22.5				13	6,690		
3170101	R0.3 × 1° × 4				0.69	10.8				13	5,720		
3170102	R0.3 × 1° × 6				0.76	12.6				13	5,990		
3170103	R0.3 × 1° × 8				0.83	14.5				13	6,150		
3170104	R0.3 × 1° × 10	45	0.6	0.78	0.9	16.4				13	6,180		
3170105	R0.3 × 1° × 12				0.97	18.2				13	6,690		
3170106	R0.3 × 1° × 16				1.11	22				13	6,910		
3170111	R0.4 × 0.5° × 4				0.84	10.5				13	6,230		
3170112	R0.4 × 0.5° × 6				0.87	12.5				13	6,410		
3170113	R0.4 × 0.5° × 8				0.9	14.4				13	6,410		
3170114	R0.4 × 0.5° × 12				0.97	18.3				13	6,750		
3170121	R0.4 × 1° × 8				1.02	14.1				13	6,410		
3170122	R0.4 × 1° × 12	50			1.16	17.9				13	6,750		
3170123	R0.4 × 1° × 16				1.3	21.6				13	6,980		

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.



次ページへ

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
~40HRC		~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC	~35HRC	~350HB						
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

A、B、C、D=標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.