


4コーナ肩削りカッタ ボアタイプ

4-corner Shoulder Cutter with Bore Type



PSF BORE



●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.658



■形状寸法表 Specification Chart

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	刃数 z	カッタ 高さ Lf	ボス径 Db	穴径 d	端面キー 溝幅 a	端面キー 溝深さ b	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7803011	PSF09R050M22-6	50	6	40	45	22	10.4	6.3	C	60,700
7803012	PSF09R063M22-7	63	7	40	50	22	10.4	6.3	C	70,000
7803013	PSF09R080M25.4-9	80	9	50	60	25.4	9.5	6	C	81,800

■適用インサート Applicable Inserts


(単位:mm) (Unit:mm)

呼び Designation	切れ刃数 No. of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size					超硬 Uncoated	コーティング材種 Grade of Coated Materials				標準価格 (Yen)
		A×B	厚さ T	逃げ角 α°	R	さらい刃 (副切れ刃) b		CK10	XP3035	XP2040	XC1015	
SDHT09T308FR-NM	4	9.07×9.07	3.97	15	0.8	2.5	7811076					1,610
SDKT09T308SR-GL	4	9.07×9.07	3.97	15	0.8	2.5		7814073	7813073			1,090
SDKT09T308SR-GM	4	9.07×9.07	3.97	15	0.8	2.5		7814074	7813074		7816073	1,970
SDKT09T308SR-GR	4	9.07×9.07	3.97	15	0.8	2.5				7812075		1,090

在庫区分はすべてC(標準在庫品)となります。
Stocks are categorized as C (standard stock item).

■部品 Accessories

ツール No. EDP No.	在庫 Stock	呼び Designation	適用カッタ Applicable Cutters
 クランプねじ Clamping Screw	7808110	C	FS30573 (Torx 8) PSF SS $\phi 25\sim 40$ PSF BORE $\phi 50\sim 80$

ツール No. EDP No.	在庫 Stock	呼び Designation	適用カッタ Applicable Cutters	標準価格 (Yen)
 レンチ Wrench	7808205	C	T8-D (Torx 8) PSF SS $\phi 25\sim 40$ PSF BORE $\phi 50\sim 80$	977

在庫区分はすべてC(標準在庫品)となります。Stocks are categorized as C (standard stock item).
レンチは別途ご購入下さい。The wrenches are sold separately from the cutters.