








**ヘッド交換式エンドミル
スクエア・コーナRタイプ**

Exchangeable Head End Mill Square Type

PXM PXSE

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.668

PXSE 不等分割 4 枚刃 スクエア・コーナ R 形状 Unequal Spacing, Four flutes, Square・Corner Radius Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 D_c	コーナ半径 r	刃数 z	刃長 ℓ	全長 ℓ_2	首径 D_1	ねじれ角 Helix Angle Deg.	締結規格 C_s	材種 Grades	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7830004	PXSE120C12-04R000	12	0	4	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	9,200
7830005	PXSE120C12-04R005	12	0.5	4	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	9,200
7830006	PXSE120C12-04R010	12	1	4	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	9,200
7830007	PXSE120C12-04R020	12	2	4	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	9,200
7830008	PXSE120C12-04R030	12	3	4	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	9,200
7830009	PXSE160C16-04R000	16	0	4	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	14,300
7830010	PXSE160C16-04R005	16	0.5	4	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	14,300
7830011	PXSE160C16-04R010	16	1	4	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	14,300
7830012	PXSE160C16-04R015	16	1.5	4	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	14,300
7830013	PXSE160C16-04R020	16	2	4	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	14,300
7830014	PXSE160C16-04R030	16	3	4	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	14,300
7830015	PXSE200C20-04R000	20	0	4	14	21.5	19.6	38	C20	XP3225	C	16,600
7830016	PXSE200C20-04R005	20	0.5	4	14	21.5	19.6	38	C20	XP3225	C	16,600
7830017	PXSE200C20-04R010	20	1	4	14	21.5	19.6	38	C20	XP3225	C	16,600
7830018	PXSE200C20-04R020	20	2	4	14	21.5	19.6	38	C20	XP3225	C	16,600
7830019	PXSE200C20-04R030	20	3	4	14	21.5	19.6	38	C20	XP3225	C	16,600
7830020	PXSE250C25-04R000	25	0	4	17.5	27.5	24	38	C25	XP3225	C	21,900
7830021	PXSE250C25-04R010	25	1	4	17.5	27.5	24	38	C25	XP3225	C	21,900
7830022	PXSE250C25-04R020	25	2	4	17.5	27.5	24	38	C25	XP3225	C	21,900
7830023	PXSE250C25-04R030	25	3	4	17.5	27.5	24	38	C25	XP3225	C	21,900