

G-LIST No CW1005

FXコート2刃スパイラル面取りカッタ

FX Coated • Chamfering Cutter (2 Flutes)

FX-SCC



切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

Good surface finish provided by helix sharp cutting edge.

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.540

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	先端径×テーパ半角×大端径 D × α × D1	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
8501483	0.8 × 45° × 3	50	1.1	3	D	10	12,100
8501484	0.8 × 45° × 4		1.6	4		16	13,100
8501506	1 × 45° × 6	60	2.5	6		31	14,000
8501508	1 × 45° × 8	70	3.5	8		53	16,300
8501510	1 × 45° × 10	80	4.5	10		95	22,900
8501512	1 × 45° × 12	90	5.5	12		150	26,800

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

G-LIST No CW1006

FXコート2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ

FX Coated • Chamfering Cutter (2 Flutes • Long shank)

FX-LS-SCC



深い部分の加工に対応するロングシャンクタイプです。ねじれ刃を採用しているので突き出し量が大きくてもビビリが発生しません。

Long type for deep part milling. Spiral teeth design eliminates vibration with long overhang.

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.541

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	先端径×テーパ半角×大端径 D × α × D1	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
8501683	0.8 × 45° × 3	80	1.1	3	D	12	13,000
8501684	0.8 × 45° × 4	100	1.6	4		25	14,800
8501706	1 × 45° × 6		2.5	6		47	15,600
8501708	1 × 45° × 8	130	3.5	8		98	19,500
8501710	1 × 45° × 10	150	4.5	10		176	27,200
8501712	1 × 45° × 12	160	5.5	12		267	32,400

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
~40HRC		~45HRC ~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB							
○		○											

A, B, C, D= 標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. □ = 特定代理店在庫品 □ = Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.