



**G-LIST No. FL1068**

**ヘッド交換式エンドミル  
スクエア・コーナラジアスタイプ**  
Exchangeable Head End Mill Square·Corner Radius Type



**PXM PXSM**

●マークの説明はP1をご覧ください。  
See page 1 for explanation of icons.



P.670

PXSM 不等分割 多刃 スクエア・コーナ R 形状 Unequal Spacing, Multiple flutes, Square·Corner Radius Type


(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	コーナ半径 r	刃数 z	刃長 ℓ	全長 ℓ2	首径 D1	ねじれ角 Helix Angle Deg.	締結規格 Cs	材種 Grades	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7830104	PXSM120C12-06R000	12	0	6	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	10,900
7830105	PXSM120C12-06R005	12	0.5	6	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	10,900
7830106	PXSM120C12-06R010	12	1	6	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	10,900
7830107	PXSM120C12-06R020	12	2	6	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	10,900
7830108	PXSM120C12-06R030	12	3	6	8.4	14.4	11.7	38	C12	XP3225	C	10,900
7830109	PXSM160C16-06R000	16	0	6	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	15,800
7830110	PXSM160C16-06R005	16	0.5	6	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	15,800
7830111	PXSM160C16-06R010	16	1	6	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	15,800
7830112	PXSM160C16-06R015	16	1.5	6	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	15,800
7830113	PXSM160C16-06R020	16	2	6	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	15,800
7830114	PXSM160C16-06R030	16	3	6	11.2	18.7	15.7	38	C16	XP3225	C	15,800
7830115	PXSM160C16-08R000	16	0	8	11.2	18.7	15.7	42	C16	XP3225	C	17,900
7830116	PXSM160C16-08R005	16	0.5	8	11.2	18.7	15.7	42	C16	XP3225	C	17,900
7830117	PXSM160C16-08R010	16	1	8	11.2	18.7	15.7	42	C16	XP3225	C	17,900
7830118	PXSM160C16-08R015	16	1.5	8	11.2	18.7	15.7	42	C16	XP3225	C	17,900
7830119	PXSM160C16-08R020	16	2	8	11.2	18.7	15.7	42	C16	XP3225	C	17,900
7830120	PXSM160C16-08R030	16	3	8	11.2	18.7	15.7	42	C16	XP3225	C	17,900
7830121	PXSM200C20-10R000	20	0	10	14	21.5	19.6	42	C20	XP3225	C	24,900
7830122	PXSM200C20-10R005	20	0.5	10	14	21.5	19.6	42	C20	XP3225	C	24,900
7830123	PXSM200C20-10R010	20	1	10	14	21.5	19.6	42	C20	XP3225	C	24,900
7830124	PXSM200C20-10R020	20	2	10	14	21.5	19.6	42	C20	XP3225	C	24,900
7830125	PXSM200C20-10R030	20	3	10	14	21.5	19.6	42	C20	XP3225	C	24,900
7830126	PXSM250C25-10R000	25	0	10	17.5	27.5	24	42	C25	XP3225	C	28,100
7830127	PXSM250C25-10R010	25	1	10	17.5	27.5	24	42	C25	XP3225	C	28,100
7830128	PXSM250C25-10R020	25	2	10	17.5	27.5	24	42	C25	XP3225	C	28,100
7830129	PXSM250C25-10R030	25	3	10	17.5	27.5	24	42	C25	XP3225	C	28,100


**G-LIST No. FL1068**

**ヘッド交換式エンドミル  
ラフィング形状 強ねじれタイプ/弱ねじれタイプ**  
Exchangeable Head End Mill Roughing Type High Helix Type / Low Helix Type


**PXNH**



**PXNL**



●マークの説明はP1をご覧ください。  
See page 1 for explanation of icons.



P.670

PXNH 不等リード 強ねじれ ラフィング形状 Variable Lead, High Helix, Roughing Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	コーナ面取幅 C*	刃数 z	刃長 ℓ	全長 ℓ2	首径 D1	ねじれ角 Helix Angle Deg.	締結規格 Cs	材種 Grades	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7830451	PXNH120C12-04C005	12	0.5	4	8.4	14.4	11.7	40/42	C12	XP3225	C	9,960
7830452	PXNH160C16-04C006	16	0.6	4	11.2	18.7	15.7	40/42	C16	XP3225	C	16,300
7830453	PXNH200C20-04C006	20	0.6	4	14	21.5	19.6	40/42	C20	XP3225	C	20,100
7830454	PXNH250C25-04C006	25	0.6	4	17.5	27.5	24	40/42	C25	XP3225	C	27,500

\*C=Chamfer width

PXNL 不等リード 弱ねじれ ラフィング形状 Variable Lead, Low Helix, Roughing Type

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	コーナ面取幅 C*	刃数 z	刃長 ℓ	全長 ℓ2	首径 D1	ねじれ角 Helix Angle Deg.	締結規格 Cs	材種 Grades	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7830401	PXNL120C12-04C005	12	0.5	4	8.4	14.4	11.7	19/21	C12	XP3225	C	9,960
7830402	PXNL160C16-04C006	16	0.6	4	11.2	18.7	15.7	19/21	C16	XP3225	C	16,300
7830403	PXNL200C20-04C006	20	0.6	4	14	21.5	19.6	19/21	C20	XP3225	C	20,100
7830404	PXNL250C25-04C006	25	0.6	4	17.5	27.5	24	19/21	C25	XP3225	C	27,500

\*C=Chamfer width