

G-LIST No FL1026

**ポジティブミル ネオ
ストレートシャンク**


End Mill with Straight Shank

F3042B SS




切れ味の良い3次元ブレード付きチップ使用のエンドミルタイプ。
適用チップも豊富。

Uses 3D forming inserts for smooth milling. A variety of inserts are available.



●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	全長 L	首下長 l ₂	シャンク径 Ds	シャンク長 l _s	刃数 z	適用チップ Applicable Inserts	使用チップ数 Number of Inserts	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8007930	20×SS20×1	20	105	35	20	70	1		1	C	30,500
	21×SS20×1	21									—
	22×SS20×1	22								□	—
	23×SS20×1	23									—
	24×SS20×1	24									—
8007932	25×SS25×2	25	115	45		80				C	32,400
8007962	25×SS25×2×200		200								39,100
	26×SS25×2	26	115	35	25	80	2		2		—
	27×SS25×2	27								□	—
	28×SS25×2	28									—
	29×SS25×2	29									—
8007933	30×SS25×3	30	120	45		85				C	36,300
8007963	30×SS25×3×200		200								41,700
	31×SS25×3	31	120	35		85				□	—
8007934	32×SS32×3	32	120			85				C	36,300
8007964	32×SS32×3×200		200	45							41,700
	33×SS32×3	33	120	35		85	3	①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧	3		—
	34×SS32×3	34									—
	35×SS32×3	35									—
	36×SS32×3	36								□	—
	37×SS32×3	37									—
	38×SS32×3	38									—
	39×SS32×3	39									—
8007936	40×SS32×4	40	125	40		155				C	41,500
8007966	40×SS32×4×200		200	45							49,300
	41×SS32×4	41	125	40		85	4		4		—
	42×SS32×4	42									—
	43×SS32×4	43									—
	44×SS32×4	44								□	—
	45×SS32×4	45									—
	46×SS32×4	46									—
	47×SS32×4	47									—
	48×SS32×4	48									—
	49×SS32×4	49									—
8007937	50×SS32×3	50	150	45		105	3		3	C	46,800
8007938	50×SS32×5		125	40		85	5		5		50,900
8007968	50×SS42×5×250		250	50	42	200	5		5		55,200
8007940	63×SS32×4	63	150	45	32	105	4		4		51,400
8007942	80×SS32×5	80					5		5		63,400

切削油剤はP896をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P896.

■部品 Accessories

	ツール No. EDP No.	呼び Designation	適用 Range
 クランプねじ Clamping Screw	8009020	FS920 (Torx15)	φ20～φ29
	8008659	FS359 (Torx15)	φ30～φ80

	ツールNo. EDP No.	呼び Designation
 ドライバ Screwdriver	7808208	T15-D (Torx15)

在庫区分は全てC(標準在庫品)となります。Stocks are categorized as C (standard stock item).