

G-LIST No FL1073


**ラフィングエンドミル
ストレートシャンクタイプ**

Roughing End Mill with Straight Shank


PSEL SS




Type1



Type2



●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.660

■形状寸法表 Specification Chart

(単位:mm) (Unit:mm)


ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	刃数 z	刃段数 No. of Insert per Flute	総インサート数 Total No. of Inserts	刃長 Lc	シャン径 Ds	全長 L	首下長 Lf	適用インサート Applicable Inserts	形状 タイプ Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7802900	PSEL11R025SS25-2-27	25	2	3	6	27	25	125	50	①	1	C	98,400
7802901	PSEL11R032SS32-2-37	32	2	4	8	37	32	140	60		1	C	113,000
7802902	PSEL11R032SS32-3-45	32	3	5	15	45.5	32	140	60		1	C	131,000
7802903	PSEL11R040SS42-3-37	40	3	4	12	37	42	140	60		1	C	125,000
7802904	PSEL11R040SS42-4-45	40	4	5	20	45.5	42	140	60		1	C	150,000
7802905	PSEL15R040SS42-2-38	40	2	3	6	38	42	140	60	②	1	C	120,000
7802906	PSEL15R050SS42-3-50	50	3	4	12	50.5	42	144	64		2	C	141,000

G-LIST No FL1073


**ラフィングエンドミル
ボアタイプ**

Roughing End Mill with Bore Type

PSEL BORE



●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



P.660

■形状寸法表 Specification Chart

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	刃数 z	刃段数 No. of Insert per Flute	総インサート数 Total No. of Inserts	刃長 Lc	カット 高さ Lf	ボス径 Db	穴径 d	端面キー 溝幅 a	端面キー 溝深さ b	適用インサート Applicable Inserts	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
7802850	PSEL15R050M22-3-50	50	3	4	12	50.5	74	45	22	10.4	6.3	②	C	149,000
7802851	PSEL15R063M27-3-50	63	3	4	12	50.5	74	60	27	12.4	7		C	154,000
7802852	PSEL15R080M32-4-63	80	4	5	20	63	88	76	32	14.4	8		C	167,000