

2刃ショート
2 Flutes-Short

MG-EDS

切削条件 Cutting Conditions | P620

SPECIFICATION CHART
形状寸法表ハイエンドミル
HSS END MILLSインデキサブル
INDEXABLE TOOL各種製品
OTHER PRODUCTS索引
INDEXCARBIDE SQUARE
超硬スクエアCARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエアCARBIDE BALL NOSE
超硬ボールCARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボールCARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボールCARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナRCARBIDE ROUGHING
超硬ラフィングCARBIDE TAPER
超硬テーパCARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボールCARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナRCARBIDE COUNTERBORING
超硬座ぐりCARBIDE CHAMFERING
超硬 面取りROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター

↓ CAD



CARBIDE



0~0.03



2≦DC≦12



SHRINK

FIT



30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
84002	1	40	2.5	4	A	●	12	5,890	
89711	1.1				●	12	6,630		
89712	1.2				B	●	12	6,630	
89713	1.3				●	12	6,630		
89714	1.4				●	12	6,630		
84003	1.5				A	●	12	5,890	
89715	1.6				●	12	6,630		
89716	1.7				5	●	12	6,630	
89717	1.8					●	12	6,630	
89718	1.9					●	12	6,630	
84004	2		6			A	●	12	5,890
89719	2.1					●	12	7,280	
89720	2.2				B	●	12	7,280	
89721	2.3				●	12	7,280		
89722	2.4				●	12	7,280		
84005	2.5		8		A	●	12	5,890	
89723	2.6				●	12	7,280		
89724	2.7				B	●	12	7,280	
89725	2.8				●	12	7,280		
89726	2.9				●	12	7,280		
84006	3	10		A	●	15	7,300		
89727	3.1			●	15	7,700			
89728	3.2			B	●	15	7,700		
89729	3.3			●	15	7,700			
89730	3.4			●	15	7,700			
84007	3.5		A	●	15	7,700			
89731	3.6		B	●	15	7,700			
89732	3.7			●	15	7,700			
89733	3.8			●	15	7,700			
89734	3.9			●	15	7,700			
84008	4	A		●	16	7,700			
89735	4.1	11	6	●	16	8,460			
89736	4.2			B	●	16	8,460		
89737	4.3			●	16	8,460			
89738	4.4			●	16	8,460			
84009	4.5			A	●	16	8,460		
89739	4.6		B	●	16	8,460			
89740	4.7			●	16	8,460			
89741	4.8			●	18	8,460			
89742	4.9			●	18	8,460			
84010	5			A	●	18	8,460		
89743	5.1	50	13		B	●	18	9,210	

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
89744	5.2	50	13	6	B	18	9,210
89745	5.3					18	9,210
89746	5.4					19	9,210
84011	5.5					19	9,210
89747	5.6					19	9,210
89748	5.7					19	9,210
89749	5.8					19	9,210
89750	5.9					20	9,210
84012	6				A	20	8,820
89751	6.1		16	8	B	37	11,000
89752	6.2					37	11,000
89753	6.3					38	11,000
89754	6.4					38	11,000
84013	6.5					38	11,000
89755	6.6					38	11,000
89756	6.7					38	11,000
89757	6.8					38	11,000
89758	6.9					38	11,000
84014	7				A	39	11,000
89759	7.1				B	39	12,000
89760	7.2					40	12,000
89761	7.3					40	12,000
89762	7.4					40	12,000
84015	7.5					40	12,000
89763	7.6					40	12,000
89764	7.7					40	12,000
89765	7.8					40	12,000
89766	7.9					40	12,000
84016	8		19	10	A	40	12,000
89767	8.1				B	67	14,600
89768	8.2					68	14,600
89769	8.3					68	14,600
89770	8.4					68	14,600
84017	8.5					68	14,600
89771	8.6					68	14,600
89772	8.7					68	14,600
89773	8.8					69	14,600
89774	8.9					70	14,600
84018	9				A	70	14,600
89775	9.1				B	71	16,500
89776	9.2					71	16,500
89777	9.3					71	16,500

次ページへ

外径 DC 9.4~25 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	焼入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~35HRC ~350HB					
MG-EDS	○	○				○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item