


エンドミル選定表掲載 P25
End Mill Selection ChartC コーティング
C-Coating

P490

FFB4T

4枚刃ボールショート刃

4-Flutes Ball Nose Short



汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special超硬
H
ンズ
ミル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Specialハイス
H
ンズ
ミル
High Speed Steel End Millsワーク別
選定表Work-Material
Selection Chart炭素鋼
Carbon
Steels

○

合金鋼・工具鋼
Alloy Steels ·
Tool Steels

○

プリハードン鋼
Pre-hardened
Steels

○

ステンレス鋼
Stainless
Steels

○

鋳鉄
Cast Iron

○

調質鋼

Hardened Steels

(35HRC)

(40HRC)

(45HRC)

○

○

アルミ合金
Aluminium
Alloys

○

チタン合金
Titanium
Alloys

VAN:4FB・R

単位:mm
Unit:mm

R Radius	外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
4	8	15	100	8	<input type="checkbox"/>	
5	10	20	110	10	<input type="checkbox"/>	
6	12	25	120	12	<input type="checkbox"/>	
7	14	30	150	16	<input type="checkbox"/>	
8	16	35	150	16	<input type="checkbox"/>	
9	18	35	150	16	<input type="checkbox"/>	
10	20	40	160	20	<input type="checkbox"/>	
12.5	25	40	180	25	<input type="checkbox"/>	
15	30	55	180	25	<input type="checkbox"/>	
16	32	55	190	32	<input type="checkbox"/>	
17.5	35	55	210	32	<input type="checkbox"/>	
20	40	60	220	32	<input type="checkbox"/>	
25	50	70	240	42	<input type="checkbox"/>	

●…標準在庫品

Standard stock.

□…特定代理店在庫品

当社までお問い合わせください。

Stocked by specified distributor.

Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、FFB4T R○ とご指定ください。