


## OE (Pシリーズ)

## Oリング溝加工用 (Pシリーズ)

O-Ring P Series



- Oリング溝に最適です。 ●内圧用に設計してあります。(Oリング呼び番号 P用)
- Special cutter of O ring grooving. ●Especially for internal-pressure.(Nominal size number P)

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・ Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○			○	○		○	

## VAN:OE P呼び寸法

単位:mm  
Unit:mm

Oリング 呼び寸法 Nominal Size	外径 Diameter	刃幅 Width	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	切削可能深さ Effective Cut Depth	在庫 Stock	
P8	11.5	2.1	25	100	12	2	●	
P9	12.5	2.1	25	100	12	2	●	
P10	13.5	2.1	25	100	12	2.5	●	
P11	15.5	2.8	25	100	16	2.5	●	
P12	16.5	2.8	25	100	16	2.5	●	
P14	18.5	2.8	25	100	16	3	●	
P15	19.5	2.8	25	100	16	4	●	
P16	20.5	2.8	25	100	16	4.5	●	
P18	22.3	2.9	25	100	16	5	●	
P20	24.3	2.9	30	120	20	6	●	
P21	25.3	2.9	30	120	20	6	●	
P22	26.3	2.9	30	120	20	6	●	
P24	30.3	4.4	30	120	20	6	●	
P25	31.3	4.4	30	120	20	6	●	
P30	36.3	4.4	30	120	25	6.5	●	
P35	41.3	4.4	30	120	25	7	●	
P40	46.3	4.4	30	120	32	7.5	●	
P45	51.3	4.4	35	170	32	8	□	
P50	56.3	4.4	35	170	32	9	□	

ご注文の際は、OE P○ とご指定ください。

汎用

Square

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊  
加工用  
For Special超硬  
HBN  
ミル  
Carbide End Mills汎用  
2枚刃  
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション  
シャンク  
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊  
加工用  
For Specialノン  
コー  
ティ  
ンクハイス  
エンド  
ミル  
High Speed Steel End Mills