

G-LIST No. | EH1075

TiNコート2刃
TiN Coated-2 Flutes

EX-TIN-EBD



SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インデキサブ
ツール
INDEXABLE TOOL



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
	R 0.5 × 1	50	2.5	6	<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.55 × 1.1		3		<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.6 × 1.2		3.5		<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.65 × 1.3		4		<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.7 × 1.4		4.5		<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.75 × 1.5		5		<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.8 × 1.6				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.85 × 1.7				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.9 × 1.8				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 0.95 × 1.9				<input type="checkbox"/>	—	—		
83062	R 1 × 2	60	5	6	B ●	13	9,210		
	R 1.05 × 2.1				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.1 × 2.2				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.15 × 2.3				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.2 × 2.4				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.25 × 2.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.3 × 2.6				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.35 × 2.7				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.4 × 2.8				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.45 × 2.9				<input type="checkbox"/>	—	—		
83063	R 1.5 × 3	70	6	6	B ●	15	9,210		
	R 1.55 × 3.1				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.6 × 3.2				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.65 × 3.3				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.7 × 3.4				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.75 × 3.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.8 × 3.6				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.85 × 3.7				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.9 × 3.8				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 1.95 × 3.9				<input type="checkbox"/>	—	—		
83064	R 2 × 4	80	7	6	B ●	18	9,210		
	R 2.1 × 4.2				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 2.2 × 4.4				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 2.25 × 4.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 2.3 × 4.6				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 2.4 × 4.8				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 2.45 × 4.9				<input type="checkbox"/>	—	—		
83065	R 2.5 × 5		90		8	6	B ●	22	9,210
	R 2.6 × 5.2						<input type="checkbox"/>	—	—
	R 2.7 × 5.4						<input type="checkbox"/>	—	—
	R 2.75 × 5.5			<input type="checkbox"/>	—		—		
	R 2.8 × 5.6			<input type="checkbox"/>	—		—		

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
	R 2.9 × 5.8	90	12	6	<input type="checkbox"/>	—	—		
83066	R 3 × 6				B ●	25	9,210		
	R 3.1 × 6.2				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.2 × 6.4				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.25 × 6.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.3 × 6.6				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.4 × 6.8				<input type="checkbox"/>	—	—		
83067	R 3.5 × 7				B ●	25	10,900		
	R 3.6 × 7.2				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.7 × 7.4				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.75 × 7.5	100	14	6	<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.8 × 7.6				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 3.9 × 7.8				<input type="checkbox"/>	—	—		
83068	R 4 × 8				B ●	43	10,900		
	R 4.25 × 8.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
83069	R 4.5 × 9				B ●	46	13,000		
	R 4.75 × 9.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
83070	R 5 × 10				B ●	65	13,000		
	R 5.25 × 10.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 5.5 × 11				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 5.75 × 11.5	110	18	8	<input type="checkbox"/>	—	—		
83072	R 6 × 12				B ●	97	15,600		
	R 6.25 × 12.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 6.5 × 13				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 6.75 × 13.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
83074	R 7 × 14				B ●	107	19,400		
	R 7.25 × 14.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 7.5 × 15				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 7.75 × 15.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
83076	R 8 × 16				B ●	219	24,100		
	R 8.25 × 16.5	140	22	10	<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 8.5 × 17				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 8.75 × 17.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
83078	R 9 × 18				B ●	227	27,700		
	R 9.25 × 18.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 9.5 × 19				<input type="checkbox"/>	—	—		
	R 9.75 × 19.5				<input type="checkbox"/>	—	—		
83080	R10 × 20				B ●	378	33,300		
	R10.5 × 21		160		26	12	<input type="checkbox"/>	—	—
	R11 × 22						<input type="checkbox"/>	—	—
	R11.5 × 23			<input type="checkbox"/>	—		—		
	R12 × 24			<input type="checkbox"/>	—		—		
				<input type="checkbox"/>	—		—		

次ページへ

ボール半径 RE 12.5~30 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 45HRC	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB			
EX-TIN-EBD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item