

4刃 レギュラ  
4 Flutes-Regular

TPMR



HSS-Co



前ページより

FROM 外径 DC 2~6



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θc	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	大径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	6 × 3°				10.4	□	—	—
	6 × 4°	99	42	12	11.87	□	—	—
	6 × 5°				13.35	□	—	—
	6 × 6°	116		16	17.77	□	—	—
	6 × 7°				19.75	□	—	—
	6 × 8°	122	56	20	21.74	□	—	—
	6 × 10°	132		25	25.75	□	—	—
	6 × 15°	136		32	36.01	□	—	—
	6 × 15°	159	67	42	41.91	□	—	—
85606	8 × 0.5°	78	28		8.49	●	43	11,800
85616	8 × 1°			10	9.33	D ●	50	14,600
85626	8 × 1.5°	88	38		9.99	●	51	14,600
	8 × 2°				11.49	□	—	—
	8 × 2.5°			12	12.37	□	—	—
	8 × 3°	107	50		13.24	□	—	—
	8 × 4°				14.99	□	—	—
85677	8 × 5°	110		16	16.75	D ●	142	41,400
	8 × 6°	133		20	22.08	□	—	—
85687	8 × 7°			25	24.45	D ●	400	58,200
	8 × 8°	143	67		26.83	□	—	—
85697	8 × 10°	147		32	31.63	D ●	693	103,000
	8 × 15°	159		42	43.91	□	—	—
85607	10 × 0.5°	85	28		10.49	●	69	12,600
85617	10 × 1°				11.33	●	76	19,300
85627	10 × 1.5°	95	38		11.99	●	77	19,500
85637	10 × 2°			12	13.49	D ●	94	26,000
85647	10 × 2.5°	107			14.37	●	95	31,900
85657	10 × 3°			16	15.24	●	140	31,900
	10 × 4°	110	50		16.99	□	—	—
85678	10 × 5°				18.75	D ●	153	43,600

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θc	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	大径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	10 × 6°				24.08	□	—	—
85688	10 × 7°	143		25	26.45	D ●	440	72,000
	10 × 8°				28.83	□	—	—
85698	10 × 10°	147	67	32	33.63	D ●	751	119,000
	10 × 15°	159		42	45.91	□	—	—
85608	12 × 0.5°	91	34		12.59	●	78	17,900
85618	12 × 1°			12	13.57	●	94	20,600
85628	12 × 1.5°	102	45		14.36	●	95	23,000
85638	12 × 2°				16.19	D ●	160	35,700
85648	12 × 2.5°	120		16	17.24	●	167	46,900
85658	12 × 3°			60	18.29	●	851	46,900
85668	12 × 4°				20.39	●	256	51,400
85679	12 × 5°	126		20	22.5	●	265	75,600
	12 × 6°	156		25	28.82	□	—	—
85689	12 × 7°	160	80	32	31.65	D ●	730	109,000
85699	12 × 10°			42	40.21	●	1,312	193,000
	12 × 15°	172			54.87	□	—	—
	16 × 0.5°	94	34		16.59	□	—	—
	16 × 1°			16	17.57	□	—	—
85629	16 × 1.5°	105	45		18.36	●	163	30,700
85639	16 × 2°			20	20.19	●	263	46,400
85649	16 × 2.5°	126		20	21.24	●	267	53,300
85659	16 × 3°			60	22.29	D ●	275	60,100
85669	16 × 4°				24.39	●	402	59,700
85680	16 × 5°	136		25	26.5	●	454	77,300
	16 × 6°	160		32	32.82	□	—	—
	16 × 7°			80	35.65	□	—	—
	16 × 10°				44.21	□	—	—
	16 × 15°	172		42	58.87	□	—	—
	20 × 0.5°	106	40	20	20.7	□	—	—

外径6mm以上はセンタ穴付きです。Mill Dia. ≥ φ6 : with center hole.  
◆は2面平切り欠け付きシャンクです。◆: Shank with two flat face.



次ページへ  
外径 DC 20 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron					
TPMR	○			○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item  
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item  
□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item  
△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item