



G-LIST No | FL1067

仕上げ用ボールエンドミル

Finishing Ball End Mill

PFB

切削条件 Cutting Conditions | P1029



ねじ込みタイプ Screw Fit Type

(単位:mm) (Unit:mm)

③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
7801490	7801491	7801492	7801493	7801494	7801495
PFB-R100SF6	PFB-R120SF6	PFB-R160SF8	PFB-R200SF10	PFB-R250SF12	PFB-R300SF16
10	12	16	20	25	30
2	2	2	2	2	2
6.5	6.5	8.5	10.5	12.5	17
M 6	M 6	M 8	M10	M12	M16
7	7	10	14	17	22
26	26	32	38	38	43
9	11	14	18	22	27
9	11	14.5	18	23	28
①	②	③	④	⑤	⑥
18,800	19,300	22,400	25,200	29,900	39,000

シャンクホルダ・ホルダについてはP.976をご覧ください。
See page 976 for shank holders.

■部品 Accessories

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用ボディタイプ Applicable Body	推奨締め付けトルク Recommended Tightening Torque
7808124	FS20652RB	①	0.4 N·m
7808123	FS25669RB	②	1N·m
7808117	FS30686RB	③	1.2 N·m
7808118	FS35610RB	④	2N·m
7808119	FS40613RB	⑤	3N·m
7808120	FS50615RB	⑥	5N·m
7808121	FS60620RB	⑦	5N·m
7808122	FS80624RB	⑧, ⑨	6N·m

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用ボディタイプ Applicable Body	標準価格 (Yen)
7808203	T6-D(Torx6)	①	1,050
7808204	T7-D(Torx7)	②	1,050
7808205	T8-D(Torx8)	③	1,190
7808207	T10-D(Torx10)	④	1,190
7808208	T15-D(Torx15)	⑤	1,260
7808209	T20-D(Torx20)	⑥, ⑦	1,260
7808212	T30-T(Torx30)	⑧, ⑨	2,520

レンチは別途ご購入下さい。 The wrenches are sold separately from the cutters.

在庫区分は全てC(標準在庫品)となります。 Stock are categorized as C (Standard stock item).

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLSハイスエンドミル
HSS END MILLS交換式
ツール
INTERCHANGEABLE
TOOLSPECIFICATION CHART
形状寸法表各種製品
OTHER PRODUCTS索引
INDEXフェニックス
PHOENIXワルター
WALTERセラテジット
CERATIZITFACE MILLING CUTTERS
正面フライスSHOULDER CUTTERS
肩削りカッタHIGH FEED CUTTERS
高送りラジアスRADIUS CUTTERS
丸駒カッタPCD CUTTERS
PCDカッタFOR FINISHING CUTTERS
仕上げ用EXCHANGEABLE HEAD
END MILLS
ヘッド交換式
エンドミルSCREW-FIT TYPES
ねじ込みタイプMULTI-FUNCTION CUTTERS-
COUNTERBORING
多機能カッタ・
座ぐりDRILLS
ドリル