

ロック付コーナー キャッチクリップ

CORNER CATCH CLIPS



C-1157
ステンレス製

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

FASTENERS ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
クロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム



C-1157-1-A
(平行取付けタイプ)
(Parallel installation type)




C-1157-2-A
(平行取付けタイプ)
(Parallel installation type)





C-1157-3-B
(直角取付けタイプ)
(Right-angle installation type)

※印の寸法は締代0mmの場合です。
最大張力時はそれぞれ6mm長くなります。
※Dimension is based on the tightening
margin of 0mm. Each of them is
6mm longer in the max. tensile force.



ロック解除レバー
Lock release lever



特 徴 Feature

- 筐体のコーナーに取付けができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- レバーでロックされますので、振動等で外れません。
- Can be installed on the corner of a case.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Locked with a lever so it's not released due to vibration etc.

- 仕 様 ● 材 質 : 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上 : 光沢バレル研磨
- 用 途 ● 工作機械・コンテナ・振動機器
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● A・Bの呼称は付属受金の形状の違いを表します。


- Speci- ● Material: Cold rolled stainless steel
fications plate (SUS304)
- Specific- ● Finish: Gloss barrel polishing
use ● Machine tools, containers and
Remarks ● vibration equipment
- Calls for A and B show the shape of the attached catch plate.

商品番号 Product No.	L1	L2	L3	L4	W1	W2	(W3)	H1	H2	(H3)	H4	H5	H6	t1	t2	(P1)	P2	P3	P4	P5	M
C-1157-1-A	87	25	12	7	56	29	64.5	23	14	62	19	25	33	3	2.5	72	40	8	42	10	M5
C-1157-1-B																					
C-1157-2-A	73.5	19.5	10	6	52	26	57.5	19.5	12	57	16	20.5	27.5	2.5	2	65.5	38	7	34	7	M4
C-1157-2-B																					
C-1157-3-A	46	15.5	7.5	5	38	20	43	15.5	10	49	13	16.5	21.5	2	1.5	56.5	28	5	20	5	M3
C-1157-3-B																					

商品番号 Product No.			備 考 Remarks	引張荷重 N Tensile load						製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
				締代 (mm)		Tightening margin							数量 Quantity	単価 Price
				1	2	3	4	5	6					
C-1157-1-A	●	2D	平行取付け Parallel installation	59	108	157	206	255	314	345	21162	¥3,200	5個～	¥3,072
C-1157-1-B	●	2D	直角取付け Right-angle installation								21165	¥3,100	5個～	¥2,976
C-1157-2-A	●	2D	平行取付け Parallel installation	48	98	147	196	245	294	212	21163	¥2,100	10個～	¥2,016
C-1157-2-B	●	2D	直角取付け Right-angle installation								21166	¥2,000	10個～	¥1,920
C-1157-3-A	●	2D/3D	平行取付け Parallel installation	29	59	88	118	147	176	95	21164	¥1,400	10個～	¥1,330
C-1157-3-B	●	2D/3D	直角取付け Right-angle installation								21167	¥1,400	10個～	¥1,330

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※締代は表記の範囲内で、ご使用下さい。 ※大量のご注文は更にお安くなります。
※Use tightening margins within the ranges given.

使用例 Example of application



Bタイプ
B-type