

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器
A
クレモン
ローラー
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル
リフト
ハンドル
アジャスト
ハンドル
ラッチ式
スナッチ
リンク
フック式
ロック
ハンドル
L型
ハンドル
T型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン
取手
つまみ
止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク
ワイヤ




A-1191N・A-1191-R 取手・引手

埋込み取手 EMBEDDED PULLS



特徴 Feature

- A-1191N-1-A・B : SESC (6.9) 荷重MAX9.8対応
- A-1191N-1-A・B : SESC (6.9) Max. load: 9.8N
- 仕様 ● 材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上 : ヘアライン仕上
- 付属品 : ナット・スプリングワッシャー・平座金
- 用途 ● 海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 抗菌ステンレス製も製作致します。
- A-1191N-1-A・A-1191N-1-BはSEMI S8-0701に適合。
- A-1191N-1はA-1181-1、A-1191N-2はA-1181-2と同じピッチです。
- ボルト式のAタイプとナット式のBタイプがあります。



※パッキンもあります。お問合せ下さい。Packing is available. 材質 : EPDM

商品番号 Product No.	CAD	φd	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
				数量 Quantity	単価 Price
A-1191-1-packing	2D/3D	11.5	01846	¥190	50個～ ¥182
A-1191-2-packing	3D	10.5	01847	¥140	50個～ ¥134
A-1191-3-packing	2D/3D	10.5	01848	¥130	50個～ ¥125

- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate(SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Nuts, spring washers and washers
- Specific-use ● Harbor facilities, kitchen equipment, cabinets, measuring equipment and surface processing equipment.
- Remarks ● A-1191N-1-A and A-1191N-1-B are compatible with SEMI S8-0701.
- Pitch for A-1191N-1 is same as A-1181-1 and pitch for A-1191N-2 is same as A-1181-2.
- Bolt type and nut type are available for installation.

※SEMI S8-0701 (半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全ガイドライン)はサプライヤ人間工学 (SESC) 適合条件をクリアした製品です。SEMI S8-0701 (Safety Guidelines for Ergonomics / Human factors Engineering Of Semiconductor Manufacturing Equipment) designates product that meet Supplier Ergonomics Success Criteria (SESC) conformity requirements.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	材質 Material	(L1)	L2	L3	(L4)	(W)	W2	W3	H	P1	P2	(d)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
A-1191N-1-A	●	2D/3D	ボルト式 Bolt type	ステンレス (SUS304)	138	95	99	22	88	35	64	21	110	65	24	170	03276	¥1,000	10個～	¥960
A-1191N-1-B	●	2D/3D	ナット式 Nut type														03277	¥950	10個～	¥912
A-1191N-2-A	●	2D/3D	ボルト式 Bolt type														03257	¥710	15個～	¥682
A-1191N-2-B	●	2D/3D	ナット式 Nut type	ステンレス (SUS304)	109.5	70	73	12	64	25	42	14.5	88	38	17	100	03258	¥650	15個～	¥624
A-1191N-3-A	●	2D/3D	ボルト式 Bolt type														03259	¥660	15個～	¥634
A-1191N-3-B	●	2D/3D	ナット式 Nut type														03260	¥600	15個～	¥576




● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

埋込み取手 (Rタイプ) ANTIBACTERIAL EMBEDDED PULLS (R TYPE)



特徴 Feature

- 大きな開口部により操作性がアップ
- For large opening increases operation efficiency.
- 仕様 ● 材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上 : ヘアライン仕上
- 付属品 : ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)
- 用途 ● キャビネット・計測機器・厨房機器
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 抗菌ステンレス製も製作致します。
- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Nuts, spring washers and washers (A type)
- Specific-use ● Cabinets, measuring and kitchen equipment



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H1	H2	P1	P2	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
A-1191-R-2A	●	2D	ボルト式 Bolt type	114	70	73	71.5	28	42	8.5	14.5	88	38	110	01965	¥1,400	10個～	¥1,344
A-1191-R-2B	●	2D/3D	ナット式 Nut type												01966	¥1,300	10個～	¥1,248
A-1191-R-3A	●	2D/3D	ボルト式 Bolt type	98	60	63	66	24	43	8	12	76	32	90	01967	¥1,300	10個～	¥1,248
A-1191-R-3B	●	2D	ナット式 Nut type												01968	¥1,200	10個～	¥1,152

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。