



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

スライド
レール

小型スライドレール

SLIDE RAILS



KC-1359
ステンレス製

KC-359
鉄製



KC-1359-20



KC-359-25

特徴 Feature

- 小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
- コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(KC-1359)
- 消音バンパー付属(KC-359)
- Compact, light-weight design accommodates a variety of devices.
- Ideal for compact, small-object storage and drawers.
- Ball bearings in sliding components enable smooth movement.
- Stainless, corrosion-resistant. (KC-1359)
- Noise reduction bumper included. (KC-359)

仕様

- 材 質: KC-1359/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
KC-359/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: KC-1359/生地
KC-359/亜鉛めっきクロ
メート処理(MFZn-C)
- 用 途: コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
- 標準在庫品
- アルミ製はKC-361・KC-362(1531ページ)をご参照下さい。
- 取付けにはM4バインド小ねじをご使用下さい。(KC-1359はトラス小ねじもご使用いただけます)
- 本品は末永くご使用いただくために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願い致します。(推奨潤滑剤: リチウム石鹸基極圧グリース)
- 底引きでのご使用は許容荷重は1/4になります。


Specifications

- Material: KC-1359: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
KC-359: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: KC-1359: Plain
KC-359: Zinc plating
chromate treatment (MFZn-C)
- All casings (computer, copier, measurement equipment, precision equipment, communications equipment, office equipment, test equipment, etc.)
- Please refer to KC-361, KC-362 (page 1531) for aluminum make.
- Use M4 binding head machine screws when installing. (For KC-1359, truss machine screws can also be used)
- To prolong use, it is recommended that a lubricant be applied regularly to the sliding parts. (Recommended grease: Lithium-soap base extreme-pressure grease)
- Allowable load is 1/4 of normal when used with bottom rail.

Specific-use

Remarks

さらに小型なスライドレール K-1371・K-1372 もあります。NEW 21ページ
Smaller-sized slide rails K-1371/K-1372 also available. NEW 21 page



※表中の単価は1本を表します。Price on the table indicates one rail.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	N	H	W	(S)	許容荷重N/pair Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
KC-1359-20	●	2D/3D	200	160	145	100			3	4.5	5.3	217.7	372	310	22339	¥1,700	10個～	¥1,632
KC-359-20	●	2D/3D	200	160	145				3	4.2	6	229	353	290	21964	¥800	16個～	¥776
KC-359-25	●	2D/3D	250	210	195	150						278	333	370	21965	¥830	16個～	¥805
KC-359-30	●	2D/3D	300	260	245	190						327	343	450	21966	¥920	10個～	¥892
KC-359-35	●	2D/3D	350	310	295	225			4	4.2	6	376	333	530	21967	¥1,000	10個～	¥970
KC-359-40	●	2D/3D	400	360	345	265						426	314	610	21968	¥1,100	10個～	¥1,067
KC-359-45	●	2D/3D	450	410	395	300	205		5	4.2	6	475	275	690	21969	¥1,150	10個～	¥1,116
KC-359-50	●	2D/3D	500	460	445	337	230					524	235	770	21970	¥1,250	10個～	¥1,213

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。