

キャッチクリップ

CATCH CLIPS



C-1545
ステンレス製

特徴 Feature

- 南京錠で施錠できます。
- 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
- C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
- Can be locked with a padlock.
- A powerful spring is built in so it's suitable for vibration equipment.
- Installation holes are compatible with C-1537-A.

- 仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上：光沢/バレル研磨
- 用途 ● 船舶・工作機械・食品機械・建設機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。


- Specifications ● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Gloss barrel polishing
- Specific use ● Ships, machine tools, food and construction equipment
- Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.



C-1545-2



C-1545-4



※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	引張荷重 N Tensile load 締代 Tightening margin (mm)				L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	(W)	W ₂	W ₃	H ₁	(H ₂)	H ₃	t	P ₁	P ₂	P ₃	φ _{d1}	φ _{d2}	φ _{d3} ×L ₆	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
			1	2	3	4																						数量 Quantity	単価 Price
C-1545-2	●	2D/3D	156	186	252	321	75	24	60	14	11	61	32	46	18.5	13	9.5	2.5	43	21	32	5.6	10	6.5×10	170	22776	¥1,000	10個~	¥960
C-1545-3	●	2D/3D	102	142	181	222	50	16	40	10	7	45	22	32	14	10	7	2	28	14	22	5	8.3	5.5×9	65	22695	¥520	20個~	¥499
C-1545-4	●	2D/3D	48	84	107	136	41	18	35	8	6.8	35.6	18	26	12	8.3	6.3	1.5	27	12	18	3.4	6	5.5×9	32	22904	¥420	20個~	¥404

※締代は表記の範囲内で、ご使用下さい。※Use tightening margins within the ranges given.
●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

鍵穴付キャッチクリップ

CATCH CLIPS WITH KEYHOLES



C-1152
ステンレス製

C-152
鉄製

特徴 Feature

- 南京錠で施錠ができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1152)
- アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。(C-152)
- Can be locked with a padlock.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1152)
- Arm uses stainless steel so it's rustproof and tightening strength is great. (C-152)

[C-1152]

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上：光沢/バレル研磨
● 引張荷重：締代1mmで196N

[C-152]

- 仕様 ● 材質
本体・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)
アーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上：本体・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ● 引張荷重：締代1mmで196N
● 中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● クロムめっき(MFCr)も製作致します。
● 南京錠C-555は1222ページをご参照下さい。

[C-1152]

- Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Gloss barrel polishing
● Tensile load (when the tightening margin is 1mm): 196N


[C-152]

- Specifications ● Material
Main body and catch: Cold rolled steel plate (SPCC)
Arm: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Main body and catch: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
● Tensile load (when the tightening margin is 1mm): 196N


- Specific use ● Cover stoppers for middle-sized cases, measuring equipment, machine tools, farm equipment, distribution boards and ships
- Remarks ● For padlock C-555, see page 1222.



C-1152



C-152



※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
						数量 Quantity 単価 Price
C-1152	●	2D/3D	90	21290	¥900	15個~ ¥864
C-152	●	2D	90	20450	¥470	20個~ ¥451

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

