


標準ソリッドドリル 〈ストレートシャンク〉

Solid Drill Standard, Straight Shank

ADS



- 鋼材・非鉄、樹脂にいたるまで幅広い対応が可能な高品位汎用ドリルです。
High quality general purpose drill applicable for steels, non-ferrous materials and for plastics.
- 高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプです。
An excellent cutting performance is obtained at comparatively low speed.

刃径公差：φD Tolerance
φD0.1とび +0~-0.01
φD0.01とび +0~-0.005

φD ≥ 2.1

超硬
CARBIDE

118°

135°

ネジレ
30°

D=d

単位 Unit : mm

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	定価 ¥
ADS-0030	0.3	4	30	2,590
ADS-0031	0.31	4	30	3,100
ADS-0032	0.32	4	30	3,100
ADS-0033	0.33	4	30	3,100
ADS-0034	0.34	4	30	3,100
ADS-0035	0.35	4	30	3,100
ADS-0036	0.36	4	30	3,100
ADS-0037	0.37	4	30	3,100
ADS-0038	0.38	4	30	3,100
ADS-0039	0.39	4	30	3,100
ADS-0040	0.4	5	30	2,340
ADS-0041	0.41	5	30	2,800
ADS-0042	0.42	5	30	2,800
ADS-0043	0.43	5	30	2,800
ADS-0044	0.44	5	30	2,800
ADS-0045	0.45	5	30	2,800
ADS-0046	0.46	5	30	2,800
ADS-0047	0.47	5	30	2,800
ADS-0048	0.48	5	30	2,800
ADS-0049	0.49	5	30	2,800
ADS-0050	0.5	6	30	1,920
ADS-0051	0.51	6	30	2,300
ADS-0052	0.52	6	30	2,300
ADS-0053	0.53	6	30	2,300
ADS-0054	0.54	6	30	2,300
ADS-0055	0.55	6	30	2,300

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	定価 ¥
ADS-0056	0.56	6	30	2,300
ADS-0057	0.57	6	30	2,300
ADS-0058	0.58	6	30	2,300
ADS-0059	0.59	6	30	2,300
ADS-0060	0.6	6	30	1,920
ADS-0061	0.61	6	30	2,300
ADS-0062	0.62	6	30	2,300
ADS-0063	0.63	6	30	2,300
ADS-0064	0.64	6	30	2,300
ADS-0065	0.65	6	30	2,300
ADS-0066	0.66	6	30	2,300
ADS-0067	0.67	6	30	2,300
ADS-0068	0.68	6	30	2,300
ADS-0069	0.69	6	30	2,300
ADS-0070	0.7	12	40	1,920
ADS-0071	0.71	12	40	2,300
ADS-0072	0.72	12	40	2,300
ADS-0073	0.73	12	40	2,300
ADS-0074	0.74	12	40	2,300
ADS-0075	0.75	12	40	2,300
ADS-0076	0.76	12	40	2,300
ADS-0077	0.77	12	40	2,300
ADS-0078	0.78	12	40	2,300
ADS-0079	0.79	12	40	2,300
ADS-0080	0.8	12	40	1,920
ADS-0081	0.81	12	40	2,300