


ロング刃 スクエアエンドミル

Long Flute Square End Mill

AMEL / AEL



■ 最適刃長の選択が可能な豊富な刃長バリエーション。

Wide variation of flute length allows to select a suitable one.

■ 樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。

Best for modeling work of resin and non ferrous material parts.

外径公差: +0/-0.02(φ0.1~0.9)

φD Tolerance +0/-0.03(φ1~3)



単位 Unit : mm

| 型番 CODE NUMBER | 径 φD | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク d | 定価 ¥ |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| AMEL-20010-0.7 | 0.1 | 0.7 | 40 | 3 | 18,340 |
| AMEL-20010-1 | 0.1 | 1 | 40 | 3 | 20,170 |
| AMEL-20020-1.5 | 0.2 | 1.5 | 40 | 3 | 16,670 |
| AMEL-20020-2 | 0.2 | 2.0 | 40 | 3 | 16,670 |
| AMEL-20030-2 | 0.3 | 2 | 40 | 3 | 13,340 |
| AMEL-20030-3 | 0.3 | 3 | 40 | 3 | 13,670 |
| AMEL-20040-2.5 | 0.4 | 2.5 | 40 | 3 | 12,500 |
| AMEL-20040-3 | 0.4 | 3 | 40 | 3 | 13,000 |
| AMEL-20040-4 | 0.4 | 4 | 40 | 3 | 15,000 |
| AMEL-20050-3 | 0.5 | 3 | 40 | 3 | 11,170 |
| AMEL-20050-4 | 0.5 | 4 | 40 | 3 | 11,670 |
| AMEL-20050-5 | 0.5 | 5 | 40 | 3 | 12,500 |
| AMEL-20060-3.5 | 0.6 | 3.5 | 40 | 3 | 11,000 |
| AMEL-20060-5 | 0.6 | 5 | 40 | 3 | 11,500 |
| AMEL-20070-4.5 | 0.7 | 4.5 | 40 | 3 | 11,000 |
| AMEL-20070-6 | 0.7 | 6 | 40 | 3 | 11,500 |
| AMEL-20070-8 | 0.7 | 8 | 40 | 3 | 12,840 |
| AMEL-20080-5 | 0.8 | 5 | 40 | 3 | 10,000 |
| AMEL-20080-7 | 0.8 | 7 | 40 | 3 | 10,500 |
| AMEL-20080-10 | 0.8 | 10 | 40 | 3 | 10,840 |
| AMEL-20090-5.5 | 0.9 | 5.5 | 40 | 3 | 10,000 |
| AMEL-20090-8 | 0.9 | 8 | 40 | 3 | 10,340 |
| AMEL-20090-10 | 0.9 | 10 | 40 | 3 | 10,500 |
| AEL-20100-5 | 1 | 5 | 40 | 4 | 7,670 |
| AEL-20100-6 | 1 | 6 | 40 | 4 | 8,000 |
| AEL-20100-7.5 | 1 | 7.5 | 40 | 4 | 8,000 |
| AEL-20100-10 | 1 | 10 | 40 | 4 | 8,670 |

| 型番 CODE NUMBER | 径 φD | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク d | 定価 ¥ |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| AEL-20100-12 | 1 | 12 | 45 | 4 | 10,840 |
| AEL-20110-7.5 | 1.1 | 7.5 | 40 | 4 | 8,000 |
| AEL-20110-10 | 1.1 | 10 | 40 | 4 | 8,340 |
| AEL-20110-12 | 1.1 | 12 | 45 | 4 | 9,170 |
| AEL-20110-15 | 1.1 | 15 | 50 | 4 | 10,840 |
| AEL-20120-7.5 | 1.2 | 7.5 | 40 | 4 | 8,000 |
| AEL-20120-10 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 8,340 |
| AEL-20120-12 | 1.2 | 12 | 45 | 4 | 9,170 |
| AEL-20120-15 | 1.2 | 15 | 50 | 4 | 10,840 |
| AEL-20130-8 | 1.3 | 8 | 40 | 4 | 8,170 |
| AEL-20130-10 | 1.3 | 10 | 45 | 4 | 8,340 |
| AEL-20130-12 | 1.3 | 12 | 45 | 4 | 9,170 |
| AEL-20130-15 | 1.3 | 15 | 50 | 4 | 10,840 |
| AEL-20140-8.5 | 1.4 | 8.5 | 40 | 4 | 8,340 |
| AEL-20140-10 | 1.4 | 10 | 45 | 4 | 9,170 |
| AEL-20140-12 | 1.4 | 12 | 45 | 4 | 9,670 |
| AEL-20140-15 | 1.4 | 15 | 50 | 4 | 10,840 |
| AEL-20150-10 | 1.5 | 10 | 40 | 4 | 8,670 |
| AEL-20150-15 | 1.5 | 15 | 45 | 4 | 10,000 |
| AEL-20150-18 | 1.5 | 18 | 55 | 4 | 11,340 |
| AEL-20150-20 | 1.5 | 20 | 55 | 4 | 11,670 |
| AEL-20160-10 | 1.6 | 10 | 40 | 4 | 8,670 |
| AEL-20160-15 | 1.6 | 15 | 45 | 4 | 9,170 |
| AEL-20160-20 | 1.6 | 20 | 55 | 4 | 10,840 |
| AEL-20170-10 | 1.7 | 10 | 40 | 4 | 8,670 |
| AEL-20170-15 | 1.7 | 15 | 45 | 4 | 9,170 |
| AEL-20170-20 | 1.7 | 20 | 55 | 4 | 10,840 |