

スプリングパチン錠

SNAP FASTENERS


C-1149
ステンレス製

C-149
鉄製

特 徴 Feature


- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1149)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1149)

- 仕 様 ●材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: バレル研磨
- 用 途 ●車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●冷間圧延鋼板(SPCC)製・亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)もあります。(C-149)
●表中の引張荷重は締り0.5mmのときを示します。

- Specifi- ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
cations ●Finish: Barrel polishing
- Specific use ●Bonnets, battery cases and tool boxes
- Remarks ●Cold rolled steel plate-made (SPCC) and zinc plating chromate treatment (MFZn-C) are also available. (C-149)
●Tensile load on the table is based on the tightening margin of 0.5mm.



C-1149



※本図は締り0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

※表中の< >内寸法は鉄製を示します。 ※Dimensions in angle brackets on the table show iron-made.

商品番号 Product No.				L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	W3	H1	H2	t1	t2	P1	P2	φD	φd	引張荷重 N Tensile load	製品重量(g) Mass	SUS		SPCC		量販価格 Bulk Price					
																						コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price	SUS		SPCC			
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC																							数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
C-1149-1	C-149-1	●	●	2D/3D	2D/3D	72.5	38	13	22.3	53	21	37	98	19	11	1.5 ＜1.6＞	2 ＜2.3＞	17	25	3.5	5.2	19	88	20856	¥650	20440	¥290	20個～	¥624	30個～	¥279
C-1149-2	C-149-2	●	●	2D/3D	2D/3D	52	29	12	17	38	16	26	74	15	9	1.5 ＜1.6＞	1.5 ＜1.6＞	13	18	3	4.2	39	46	20857	¥570	20441	¥280	20個～	¥547	30個～	¥269
C-1149-3	C-149-3	●	●	2D/3D	2D	36.5	23	8	16	30	12	23	48	10	8.5	1	1.5 ＜1.6＞	10	16	2	3.2	19	18	20858	¥400	20442	¥210	30個～	¥384	40個～	¥202

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

スプリングパチン錠

SNAP FASTENERS


C-1150
ステンレス製

C-150
鉄製

特 徴 Feature


- ばねが強力で振動機器に最適
- ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1150)
- Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1150)

- 仕 様 ●材 質: 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: バレル研磨
- 用 途 ●車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●冷間圧延鋼板(SPCC)製・亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)もあります。(C-150)
●表中の引張荷重は締り0.5mmのときを示します。

- Specifi- ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
cations ●Finish: Barrel polishing
- Specific use ●Bonnets, battery cases and tool boxes
- Remarks ●Cold rolled steel plate-made (SPCC) and zinc plating chromate treatment (MFZn-C) are also available. (C-150)
●Tensile load on the table is based on the tightening margin of 0.5mm.



C-1150-1



※本図は締り0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

※表中の< >内寸法は鉄製を示します。 ※Dimensions in angle brackets on the table show iron-made.

商品番号 Product No.						L1	L2	L3	L4	(L5)	W1	W2	H1	H2	t1	t2	P1	P2	(φD1)	φD2	φd	引張荷重 N Tensile load	製品重量(g) Mass	SUS		SPCC		量販価格 Bulk Price				
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC																			コード Code	単 価 Price	コード Code	単 価 Price	SUS		SPCC		
																													数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
C-1150-1	C-150-1	●	●	2D/3D	2D	72.5	38	13	22.3	52.5	21	37	19	11	1.5 <1.6>	2 <2.3>	17	25	54	3.5	5.2	50	72	20859	¥570	20443	¥240	20個~	¥547	30個~	¥231	
C-1150-2	C-150-2	●	●	2D/3D	2D	52	29	12	17	38	16	26	15	9	1.5 <1.6>	1.5 <1.6>	13	18	39	3	4.2	36	38	20860	¥460	20444	¥230	20個~	¥442	40個~	¥221	
C-1150-3	C-150-3	●	●	2D/3D	2D	36.5	23	8	16	30	12	23	10	8.5	1	1.5 <1.6>		10	16	27	2	3.2	21	14	20861	¥370	20445	¥170	30個~	¥355	40個~	¥164

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

