

六角レンチ締付ファスナー

HEX WRENCH CLAMPING FASTENERS



C-174-A・C-174-SH

亜鉛合金製

特徴 Feature

- 締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
- 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
- 小扉の密閉に最適です。
- 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。(C-174-SH)

- Clamp-type fastener secures the door firmly to the frame.
- Stopper plate is turned 90° by turning the optional hex wrench key clockwise. Turning the key further secures the stopper plate to the panel, fitting the cover tightly to the frame.
- Ideal for closing small doors tight.
- Clean-room grease is used on the sliding parts. (C-174-SH)

- 【C-174-A】
仕様 ● 材質：本体/亜鉛合金(ZDC)
キー/黄銅板・黄銅異形棒
● 表面仕上：本体/黒クロムめっき(MZCr)
キー/ニッケルめっき(MBNi)
- 用途 ● 航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
納期 ● 標準在庫品
備考 ● 従来品C-174はお問合せ下さい。

- Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Key: Brass plate・Brass deformed bar
● Finish: Main body: Black chrome plating (MZCr)
Key: Nickel plating (MBNi)
- Specific-use ● Aircraft, ships, vehicles, communication and measuring equipment

- 【C-174-SH】
仕様 ● 材質：本体/亜鉛合金(ZDC)
キー/亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上：本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
キー/ニッケルめっき(MZNi)
- 用途 ● 小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉
納期 ● 標準在庫品
備考 ● ストレートタイプの止め金C-174-SH-SPもあります。お問合せ下さい。

- Specifications ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Key: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
Key: Nickel plating (MZNi)
- Specific-use ● Small sealed doors, magnetic protective doors, subdoors of soundproof doors




締付ファスナー


CLAMPING FASTENERS




C-174-S



作動例
Example of operation



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



- 締付型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
- 小扉の密閉に最適です。
- A clamping-type fastener that can secure the door to the cabinet.
- Most suitable for closing a small door tight.

- 仕様 ● 材質：亜鉛合金(ZDC)
● 表面仕上：サチライトクロムめっき(MZCr)
- 動作 ● 製品が解錠状態でつまみを90°回すと止め金も運動します。さらにつまみを90°回転させると止め金はパネル側に締付けられます。
- 用途 ● 航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
納期 ● 標準在庫品

- Specifications ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Operation ● When the knob is rotated 90 degrees while the product is in the unlocked state, the stopper is also engaged. If the knob is rotated a further 90 degrees, the stopper is tightened on the panel side.
- Specific-use ● Airplanes, ships, vehicles, communication equipment and measuring instruments

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-174-A	●	2D/3D	本体 Main body	120	21818	¥1,200	10個~	¥1,152
C-174-SH-6	●	3D	本体 Main body	52.3	23917	¥1,700	10個~	¥1,615
No.040	●		C-174-A・C-174-SH-6用キー Key for C-174A, C-174SH-6	10	21459	¥300	50個~	¥285
C-174-SH-4	●	2D/3D	本体 Main body	52.3	23774	¥1,450	10個~	¥1,378
C-174-SH-K	●	2D	C-174-SH-4用キー Key for C-174-SH-4	4.5	23775	¥200	40個~	¥190

● : RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-174-S	●	2D/3D	65	22309	¥1,200	10個~	¥1,152

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



ラッチ錠
ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

太陽光
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム