

レベルアジャスター

LEVEL ADJUSTER



KC-1275-B ステンレス製 **KC-275-B** 鉄製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(KC-1275-B)
- 重荷重用
- 受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れてボルトの回転を容易にしました。(KC-1275-B/275-B-11~13)
- 防塵用PPワッシャーでスラストベアリングをカバーしています。(KC-1275-B/275-B-11~13)
- Made from stainless steel for excellent corrosion resistance. (KC-1275-B)
- Appropriate for heavy loading.
- Thrust bearing is put between catch plate and bolt to facilitate bolt turning. (KC-1275-B/275-B-11 to 13)
- Dustproof PP washer covers thrust bearing. (KC-1275-B/275-B-11 to 13)

特注品のご案内

Custom-made



ボルト先端部が六角穴タイプもご用意です。お問合せ下さい。

[KC-1275-B]

- 仕様 ● 材質: シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)
 底部/ステンレス鋼(SUS304)
- 表面仕上: パレル研磨
 - 付属品: ナット

[KC-275-B]

- 仕様 ● 材質: シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
 底部/一般構造用圧延鋼材(SS400)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
 - 付属品: ナット

- 用途 ● 工作機械・自動販売機
 納期 ● 標準在庫品

[KC-1275-B]

- Specifications ● Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
 Base: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
 - Accessories: Nut

[KC-275-B]



- Specifications ● Material: Shaft: Carbon steel wire rods for cold heading and cold forging (SWCH)
 Base: Rolled steel for general structure (SS400)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 - Accessories: Nut

- Specific use ● Machine tools and vending machines



KC-275-B-11

KC-1275-B-2



アジャスター
 押え金具
 Adjuster
 braces

工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
 A machine tool can be fixed to prevent moves due to vibration.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	L4	W	φD	M	対応押え金具 Applicable brace	製品質量(g) Mass	垂直使用荷重(kN) Vertical load	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	Bulk Price
															数量 Quantity	単価 Price
KC-1275-B-1	●	2D/3D	209	180	29	17	30	60	M20×2.5	KC-1275-C-1	740	39.2	20985	¥2,100	15個~	¥2,016
KC-1275-B-11	●	2D/3D	192.5	150	42.5	29.5	30	80	M20×2.5	KC-1275-C-11	1,200	39.2	21744	¥6,700	8個~	¥6,499
KC-1275-B-2	●	2D/3D	159	130	29	17	30	60	M20×2.5	KC-1275-C-1	640	39.2	20986	¥2,000	20個~	¥1,920
KC-1275-B-12	●	2D/3D	196.5	150	46.5	31.5	36	80	M24×3.0	KC-1275-C-12	1,550	49	21745	¥8,900	8個~	¥8,633
KC-1275-B-3	●	2D/3D	129	100	29	17	30	60	M20×2.5	KC-1275-C-1	580	39.2	20987	¥1,800	20個~	¥1,728
KC-1275-B-13	●	2D/3D	255.5	200	55.5	36.5	46	100	M30×3.5	KC-1275-C-13	2,950	68.6	21746	¥15,000	4個~	¥14,550
KC-1275-B-4	●	2D/3D	207	180	27	17	24	60	M16×2.0	KC-1275-C-2	540	19.6	31499	¥2,300	8個~	¥2,208
KC-1275-B-5	●	2D/3D	157	130	27	17	24	60	M16×2.0	KC-1275-C-2	480	19.6	31500	¥2,000	12個~	¥1,920
KC-1275-B-6	●	2D/3D	127	100	27	17	24	60	M16×2.0	KC-1275-C-2	440	19.6	31501	¥1,900	12個~	¥1,824
KC-1275-B-7	●	2D/3D	145	120	25	17	19	60	M12×1.75	KC-1275-C-3	360	14.7	31502	¥1,750	12個~	¥1,680
KC-275-B-1	●	2D/3D	209	180	29	17	30	60	M20×2.5	KC-275-C-1	740	39.2	20638	¥600	15個~	¥582
KC-275-B-11	●	2D/3D	192.5	150	42.5	29.5	30	80	M20×2.5	KC-275-C-11	1,200	39.2	21716	¥3,100	8個~	¥3,007
KC-275-B-2	●	2D/3D	159	130	29	17	30	60	M20×2.5	KC-275-C-1	640	39.2	20639	¥550	20個~	¥534
KC-275-B-12	●	2D/3D	196.5	150	46.5	31.5	36	80	M24×3.0	KC-275-C-12	1,550	49	21717	¥3,350	8個~	¥3,250
KC-275-B-3	●	2D/3D	129	100	29	17	30	60	M20×2.5	KC-275-C-1	580	39.2	20640	¥540	25個~	¥524
KC-275-B-13	●	2D/3D	255.5	200	55.5	36.5	46	100	M30×3.5	KC-275-C-13	2,950	68.6	21718	¥5,100	4個~	¥4,947
KC-275-B-4	●	2D/3D	207	180	27	17	24	60	M16×2.0	KC-275-C-2	540	19.6	31495	¥560	30個~	¥538
KC-275-B-5	●	2D/3D	157	130	27	17	24	60	M16×2.0	KC-275-C-2	480	19.6	31496	¥510	35個~	¥490
KC-275-B-6	●	2D/3D	127	100	27	17	24	60	M16×2.0	KC-275-C-2	440	19.6	31497	¥470	40個~	¥451
KC-275-B-7	●	2D/3D	145	120	25	17	19	60	M12×1.75	KC-275-C-3	360	14.7	31498	¥370	50個~	¥355

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
 アジャスター
 レール
 スライド



K

重荷用
 キャスター

キャスター

双輪
 キャスター

緩衝器付
 キャスター

アジャスター付
 キャスター

戸車

ボール
 キャスター

モニター
 アーム

LEVEL ADJUSTERS
 レベル
 アジャスター
 ペダル
 ロック
 ステップ

スライド
 レール