

鉄工ヤスリ ENGINEER'S FILES



PRICE-TEKKOU



PRICE-018

011

平
HAND

012

半丸
HALF ROUND

013

丸
ROUND

014

角
SQUARE

015


三角
TRIANGULAR

018

楕円
OVAL

017

先細
FLAT



ヤスリ呼称の仕方

- 断面の形 Shapes
平、半丸、丸など
HAND、HALF ROUND、ROUND、etc.
- 鉄工ヤスリの呼び寸法 Sized Length
150mm(6")~400mm(16")
- 目の種類 Cutting Type
複目W-cut (Double)
単目S-cut (Single)
トリカット ...Tri-cut
ユニカット ...Uni-cut
- 目の粗さ Cutting No.
荒目Bastard
中目Second
細目Smooth
油目Dead Smooth

木柄
Wooden Handle
900

詳しくは
(P.12 P.13)
DETAILS

901
プラスチック柄
Plastics Handle

目の粗さ表 CUTTING No. TABLE ±10% allowance

INCH		mm		荒目 cuts/cm	中目 cuts/cm	細目 cuts/cm	油目 cuts/cm	トリカット Tri-cut (ステンレス切削用) cuts/cm	ユニカット Uni-cut cuts/cm				
6	150		12		16		25		38		13	—	
8	200		10		14		22		34		12		10
10	250		9		12		19		30		11	—	
12	300		8		10		17		26	(10)	—	—	
14	350		7		9		15		23	—	—	—	
16	400		6		8		14	—	—	—	—	—	