

Air Control Equipment

AFK 5 μm
AFAK 5 μm



手動式		自動式	
Type	Size	Type	Size
AFK-2	PT1/4	AFAK-2	PT1/4
AFK-3	PT3/8	AFAK-3	PT3/8
AFK-4	PT1/2	AFAK-4	PT1/2
AFK-6	PT3/4	AFAK-6	PT3/4

圧縮空気中の水滴・油をサイクロン効果によって、きれいな圧縮空気を得られます。
They are able to efficiently remove water, dust and oil in the compressed air by the cyclone effect.

エアフィルター Air filters

AFK-2M 0.3 μm



Type	Size
AFK-2M	PT1/4

高級塗装に最適です。
Most suitable for high quality coating.

マイクロエアフィルター Micro air filter

DTK-4



Type	Size
DTK-4	PT1/2

エア配管中のドレンの排出に最適です。
Most suitable for draining in the compressed air supply line.

ドレントラップ Drain trap

LCK



Type	Size	Max. flow rate
LCK-2	PT1/4	800N l/min
LCK-3	PT3/8	1,400N l/min
LCK-4	PT1/2	2,500N l/min

空気を出しながら給油できます。
This lubricator can be operated without stop of air supply.
最高仕様圧力0.93MPa 使用温度範囲5~65℃・耐圧1.5MPa
一次側圧力0.7MPaで測定圧力0.035MPa
(Product specification) Max working pressure 0.93MPa Ambient temp range 5~65℃, withstand pressure 1.5MPa
Primary side pressure 0.7MPa and pressure drop 0.035MPa

ルブリケーター Lubricator

TRK-2



Type	Size
TRK-2	PT1/4

減圧弁と空気清浄器が一体化されています。
The air regulator and air cleaner are set up in one body.
Standard type 1.0MPa
High pressure type 1.4MPa

トランスフォーマー Transformer

No.30



No.30L



メーターなし
Without meter

塗装中ホースの前垂れを防ぎます。(No.30Lのみ)
prevents hose from hanging down during spraying (No 30L only)
(メーターは圧力計であり流量計ではありません。)

空気流量調整器(圧力調整は不可) Air flow rate regulator (Pressure is not adjustable)

RGK



高圧タイプ有

一次側圧力0.7MPa
設定圧力0.6MPa
圧力降下0.04MPa~0.05MPa
Primary side pressure 0.7MPa
Setting pressure 0.6MPa
Pressure drop 0.04MPa~0.05MPa

RG-12



Type	Size	Max. flow rate
RGK-2	PT1/4	500N l/min
RGK-3	PT3/8	1,050N l/min
RGK-4	PT1/2	1,150N l/min
RGK-6	PT3/4	1,750N l/min
RG-12	PT1/4	500N l/min

RG-128



手元軽量減圧弁
Light-weight air regulator


エアツールの手元に取り付け安定した圧力を供給できます。
The gauge is to be mounted at hand position to check on the stabilized air during the process.



Screw Air Hose

スクリューエアホース

Screw air hose



ホースのみ Hose Only	スプリング入りホース Hose w/Spring	細巻ホース Small coil hose
KS-03	KS-03SP	KS-03H
KS-05	KS-05SP	KS-05H
KS-07	KS-07SP	
KS-10	KS-10SP	

スプリング

Spring



スプリングのみ Spring Only

型式	外径			内径				線径	長さ
	型	寸	法	型	寸	法	寸		
KS-03S	18	16	1.0	250	mm				
KS-05S	18	16	1.0	455	mm				
KS-07S	18	16	1.0	650	mm				
KS-10S	18	16	1.0	770	mm				


スクリューエアホース エアダスターガンセット

Screw air hose air duster gun set



エアダスターガン+ホース+スプリング
Air Duster Gun+Hose+Spring

K-601R-03S	
K-601R-05S	
K-601R-07S	
K-601R-10S	
K-601R-03H	細巻ホース small coil
K-601R-05H	細巻ホース small coil



●仕様 スクリューホース

型式	チューブ寸法(mm)			コイル寸法(mm)				破壊圧力 Mpa	空気 使用圧力 Mpa	使用範囲 (mm)	重量 (g)
	外径	内径	肉厚	A	B	C	D				
KS-03	8	5	1.5	835	525	190	120	3.5	0.8	2000	186
KS-05	8	5	1.5	995	525	350	120	3.5	0.8	4000	270
KS-07	8	5	1.5	1165	525	520	120	3.5	0.8	6000	354
KS-10	8	5	1.5	1385	525	740	120	3.5	0.8	8000	505