


インデックスプランジャー 六角カラーなし IPN,IPN-sus

Indexing Plungers without hexagon collar IPN, IPN-sus

RoHS指令適合品

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。ネジ部全てを装置に組み込み、ノブだけが表面に出す事で、装置の外観を美しくする事が可能です。



IPN

- 材表**
- ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 - ネジ screw : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 - ピン pin : 鋼材S45C Steel
 - バネ spring : バネ鋼SWPB Steel
 - ロックナット nat : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

- 材**
- ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black
 - ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel
 - ピン pin : ステンレスSUS303 Stainless steel
 - バネ spring : ステンレスSUS304-WPB Stainless steel
 - ロックナット nat : ステンレスSUS304 Stainless steel

注 ロックナットは、含まれておりません。
ロックナットは、プランジャーとは別に選定して下さい。

Unit : mm


品番		M	d	ℓ	S	H	L	min./max.(N)	(g)
IPN-10	IPN-10-sus	M10×P1.0	5	5	21	45.0	22	7.0/16.0	16
IPN-12	IPN-12-sus	M12×P1.5	6	6	25	54.5	26	6.5/15.0	26
IPN-16	IPN-16-sus	M16×P1.5	8	8	31	69.0	34	12.0/31.0	60
IPN-20	IPN-20-sus	M20×P1.5	10	10	31	80.0	41	38.0/65.0	102

ロックナット

Unit : mm

Unit : mm

品番				M	F	H1	(g)
IPN-10	LN-10	IPN-10-sus	LN-10-sus	M10×P1.0	17	5	6
IPN-12	LN-12	IPN-12-sus	LN-12-sus	M12×P1.5	19	6	8
IPN-16	LN-16	IPN-16-sus	LN-16-sus	M16×P1.5	24	8	17
IPN-20	LN-20	IPN-20-sus	LN-20-sus	M20×P1.5	30	10	32



注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃

ロックナットなしの場合

IPN-10
プランジャー品番のみ

ロックナット付きの場合

IPN-10 + LN-16
プランジャー品番 ロックナット品番