



型番 (Model No.)	A	B	C	D	E	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAP-58A-K	18.2	3.1	12.7	5.33	6.48	Ni Au	RG-58/U, RG-58A/U	中心: 半田	TA-34, TA-35	1.2max at DC~3GHz
SMAP-3A	19.2	3.2	14.5	5.8	6.5		3D-2V, 3D-2E, EM-3D-2E		TA-34, TA-35	1.2max at DC~3GHz
SMAP-3WA★	19.2	3.2	14.5	6.7	7.5		3D-2W	外部: 圧着	TA-34	1.2max at DC~3GHz
SMAP-3.5A*	19.1	3.6	14.5	5.8	6.5		3.5D-Q SUPER 3.5D-FAV	外部: 圧着	TA-34, TA-35	1.2max at DC~3GHz
SMAP-5A	19.08	4.85	14.5	7.95	9.2		5D-2V	外部: 圧着	TA-35	1.2max at DC~3GHz
SMAP-5WA	19.08	4.85	14.5	8.9	9.6		5D-2W	外部: 圧着	TC3151D	1.2max at DC~3GHz
SMAP-55A★	18.2	3.1	14.5	5.8	6.5		RG-55/U, RG-55A/U	外部: 圧着	TA-34, TA-35	—
SMAP-142A★	18.2	3.1	14.5	5.8	6.5		RG-142B/U	外部: 圧着	TA-34, TA-35	1.2max at DC~3GHz



型番 (Model No.)	A	B	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAP-142X(Au)*	3.1	6.5	Au	RG-142B/U	中心: 半田	TA-34, TA-35	1.15+0.01f max. at DC~8GHz
SMAP-142X(Pa)*	3.1	6.5	Pa	RG-223/U		TA-35	1.3max. at DC~ 8GHz
SMAP-316X(Au)*	1.7	3.8	Au	RG-174/U	外部: 圧着 + 締付	TA-16	1.15+0.15f max. at DC~3GHz
SMAP-316X(Pa)*	1.7	3.8	Pa	RG-188A/U RG-316/U			1.6max. at DC~ 3GHz

WATER PROOF PLUGS (Crimp Type)

〈ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)〉




型番 (Model No.)	A	B	C	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMAP-5FBW	24.6	5.2	1.9	Ni Au	5D-FB	中心: 圧着	TA-24S/TA-35 TA-24R	1.2max. at DC~6GHz
SMAP-5FSW	24.6	5.7	2.1		5D-SFA		TA-24S/TA-35 TA-24R	
SMAP-3.5SW	24.1	3.7	1.3		3.5D-FAV 3.5D-XFB	外部: 圧着	TA-12S/TA-35 TA-12R/3.5D-FW	—


フジクラ製5D-FB-LITE, 5D-SFA-LITEケーブルを使用する場合
1. 中心コンタクトは半田付けのみの対応となります。
2. V.S.W.R.は4GHzまで1.2以下の保証となります。
注1: 3.5D-FAVをTA-12Rで加工した場合、V.S.W.R.は6GHzまで1.35以下の保証となります。
注2: SMAP-5FSWにおいて、TA-24Rは5D-SFA-LITEケーブルのみ加工可となります。
注3: TA-12R, TA-24Rを使用した場合、中心コンタクトは半田付けのみの対応となります。

L Type PLUGS (ケーブル用L曲りプラグ)

RoHS Compliant



型番 (Model No.)	A	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMA-LP-085	2.24	Au	0.085Semi-Rigid, 0.085Semi-Flex	中心: 半田	1.2max. at DC~3GHz
SMA-LP-141	3.68	Au	0.141Semi-Rigid, 0.141Semi-Flex	外部: 半田	—




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)
SMA-LP-405(Au)*	Au	0.085Semi-Rigid	中心: 半田
SMA-LP-405(Pa)*	Pa/Ni	0.085Semi-Rigid	外部: 半田


L Type PLUGS (Crimp Type)

〈ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)〉

RoHS Compliant



型番 (Model No.)	A	B	C	D	E	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMA-LP-1.5A	14.3	1.7	4.4	11.0	17.6	Ni Au	1.5D-QEV, BM-1.5D-2E	中心: 半田	TA-17	1.2max. at DC~3GHz
SMA-LP-1.5WA	14.3	1.7	4.4	11.0	17.6		1.5D-QEW		TA-17	—
SMA-LP-3A	16.1	3.1	6.5	14.5	16.7		3D-2V, EM-3D-2E	外部: 圧着	TA-34, TA-35	1.25max. at DC~3GHz
SMA-LP-3WA	16.1	3.1	7.5	14.5	16.7		3D-2W		TA-34	—



型番 (Model No.)	A	B	C	D	E	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
SMA-LP-142X(Au)*	17.6	15.0	3.1	8.0	6.5	Au	RG-142B/U	中心: 半田	TA-34	1.2max. at DC~ 3GHz
SMA-LP-142X(Pa)*	17.4	15.0	3.1	8.0	6.5	Pa/Ni	RG-223/U		TA-34	1.20+0.03f max. at DC~8GHz
SMA-LP-316X(Au)	17.5	15.0	1.7	8.0	3.8	Au	RG-174/U	外部: 圧着	TA-16	1.15+0.2f max. at DC~3GHz
SMA-LP-316X(Pa)*	17.5	15.0	1.7	8.0	3.8	Pa/Ni	RG-188A/U RG-316/U		TA-16	—