


**3/8"** 9.52 mm **1/2"** 12.7 mm **Square Drive Sockets**

**ビットホルダー Bit Holders**



DC-3S, DC-4S  
チャックタイプ  
Quick change chuck

DC-3R, DC-4R  
ゴムタイプ  
Rubber holding

DC-3B, DC-4B  
ボールロックタイプ  
Ball lock

DC-3, DC-4  
ローレットタイプ  
Ball lock & Guide sleeve



スリーブを引くとビットが剥着でき、離すとビットが固定されます。



このゴムが、ビットを保持します。



スチールボールとバンドでビットを保持します。



スリーブはスライドしません。




**9.52Sq.**

品番 Part No.	差込角 Sq.(mm)	方式 Type	適用ビット Applicable Bits
DC-3S	9.52	チャック Quick change chuck	B-30
DC-3R	9.52	ゴム Rubber holding	B-30 B-40
DC-3B	9.52	ボールロック Ball lock	B-30
DC-3	9.52	ローレット Ball lock & Guide sleeve	B-30

**12.7Sq.**

品番 Part No.	差込角 Sq.(mm)	方式 Type	適用ビット Applicable Bits
DC-4S	12.7	チャック Quick change chuck	B-30
DC-4R	12.7	ゴム Rubber holding	B-30 B-40
DC-4B	12.7	ボールロック Ball lock	B-30
DC-4	12.7	ローレット Ball lock & Guide sleeve	B-30

**タップ用ソケット Tap Holding Sockets**



**9.52Sq.**

品番 Part No.	差込角 Sq.1(mm)	四角部寸法 Sq.2(mm)	適用タップ Tap Size	L (mm)
340TS	9.52	4.0	M4, M4.5	42
345TS	9.52	4.5	M5, M6	42
350TS	9.52	5.0	M7, M8	42
355TS	9.52	5.5	M10	42
365TS	9.52	6.5	M12	42

**12.7Sq.**

品番 Part No.	差込角 Sq.1(mm)	四角部寸法 Sq.2(mm)	適用タップ Tap Size	L (mm)
445TS	12.7	4.5	M5, M6	50
450TS	12.7	5.0	M7, M8	50
455TS	12.7	5.5	M10	50
465TS	12.7	6.5	M12	50
480TS	12.7	8.0	M14	50
410TS	12.7	10.0	M16	50
411TS	12.7	11.0	M18	50

●タップ (別売) を装着することで、ネジを立てたり、目詰まりしたネジのさらい作業ができます。タップは止めネジ (M4) でしっかり固定してください。Hold a tap fixed by M4 cap screw bolt tightly, and it is easy to operate for tapping and thread cleaning. A tap is not included.

9.52 mm (3/8") · 12.7 mm (1/2") Sq.