


LTD

テーパシャンクロングドリル

Taper Shank Long Drills

●もっとも広い用途で使用する汎用ドリルです。

This drill having long flute is general drills for deep holes.



LIST 650

オーダ方法

直径4.0~6.9
在庫品限り

LTD 直径 × 全長 (商品 : LTD 直径 × 全長 × 溝長)

切削条件 Drilling Condition A-238

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シャンク MT No.	在庫 Stock	参考価格 Price
4.0	200	120	1	☐	-
4.0	250	150	1	☐	-
4.0	300	200	1	☐	-
4.1	200	120	1	☐	-
4.2	200	120	1	☐	-
4.3	200	120	1	☐	-
4.4	200	120	1	☐	-
4.5	200	120	1	☐	-
4.6	200	120	1	☐	-
4.7	200	120	1	☐	-
4.8	200	120	1	☐	-
4.9	200	120	1	☐	-
5.0	250	150	1	☐	-
5.0	300	200	1	☐	-
5.0	350	225	1	☐	-
5.1	250	150	1	☐	-
5.2	250	150	1	☐	-
5.3	250	150	1	☐	-
5.4	250	150	1	☐	-
5.5	250	150	1	☐	-
5.6	250	150	1	☐	-
5.7	250	150	1	☐	-
5.8	250	150	1	☐	-
5.9	250	150	1	☐	-
6.0	250	150	1	☐	-
6.0	300	200	1	☐	-
6.1	250	150	1	☐	-
6.2	250	150	1	☐	-
6.3	250	150	1	☐	-
6.4	250	150	1	☐	-
6.5	250	150	1	☐	-
6.5	300	200	1	☐	-
6.5	350	225	1	☐	-
6.6	250	150	1	☐	-
6.7	250	150	1	☐	-
6.7	300	200	1	☐	-
6.8	250	150	1	☐	-
6.8	300	200	1	☐	-
6.9	250	150	1	☐	-
7.0	200	100	1	☐	-
7.0	225	125	1	☐	-
7.0	250	150	1	☒	8,940
7.0	275	175	1	☐	-
7.0	300	200	1	☒	11,400
7.0	325	200	1	☐	-
7.0	350	225	1	☒	15,400
7.0	375	250	1	☐	-
7.0	400	250	1	☐	-
7.1	250	150	1	☐	-
7.2	250	150	1	☐	-
7.3	250	150	1	☐	-
7.4	250	150	1	☐	-
7.5	200	100	1	☐	-
7.5	225	125	1	☐	-
7.5	250	150	1	☒	8,760
7.5	275	175	1	☐	-
7.5	300	200	1	☒	11,300
7.5	325	200	1	☐	-
7.5	350	225	1	☒	15,200
7.5	375	250	1	☐	-

直径 Dc	全長 L	溝長 ℓ	シャンク MT No.	在庫 Stock	参考価格 Price
7.5	400	250	1	☐	-
7.5	400	275	1	☐	-
7.6	250	150	1	☐	-
7.7	250	150	1	☐	-
7.8	250	150	1	☐	-
7.9	250	150	1	☐	-
8.0	200	100	1	☐	-
8.0	225	125	1	☐	-
8.0	250	150	1	☒	8,610
8.0	275	175	1	☐	-
8.0	300	200	1	☒	11,000
8.0	325	200	1	☐	-
8.0	350	225	1	☒	14,900
8.0	375	250	1	☐	-
8.0	400	250	1	☐	-
8.0	400	275	1	☐	-
8.0	450	300	1	☐	-
8.0	500	325	1	☐	-
8.0	500	350	1	☐	-
8.0	600	350	1	☐	-
8.0	600	400	1	☐	-
8.0	700	400	1	☐	-
8.0	800	500	1	☐	-
8.1	250	150	1	☐	-
8.1	300	200	1	☐	-
8.2	250	150	1	☐	-
8.2	300	200	1	☐	-
8.2	350	250	1	☐	-
8.3	250	150	1	☐	-
8.3	300	200	1	☐	-
8.4	250	150	1	☐	-
8.4	300	200	1	☐	-
8.5	200	100	1	☐	-
8.5	225	125	1	☐	-
8.5	250	150	1	☒	8,520
8.5	275	175	1	☐	-
8.5	300	200	1	☒	10,800
8.5	325	200	1	☐	-
8.5	350	225	1	☒	14,500
8.5	375	250	1	☐	-
8.5	400	250	1	☐	-
8.5	400	275	1	☐	-
8.5	500	325	1	☐	-
8.5	600	350	1	☐	-
8.6	250	150	1	☐	-
8.6	300	200	1	☐	-
8.7	250	150	1	☐	-
8.7	300	200	1	☐	-
8.7	350	250	1	☐	-
8.8	250	150	1	☐	-
8.8	300	200	1	☐	-
8.9	250	150	1	☐	-
8.9	300	200	1	☐	-
9.0	200	100	1	☐	-
9.0	225	125	1	☐	-
9.0	250	150	1	☒	8,320
9.0	275	175	1	☐	-
9.0	300	200	1	☒	10,700
9.0	325	200	1	☐	-
9.0	350	225	1	☒	14,300