


コーティング付き標準ソリッドドリル 〈ストレートシャンク〉

Solid Coated Drill, standard Straight Shank

TiAIN コーティング

V-ADS



■ ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現。


TiAlN coating on standard drill (ADS) assures longer tool life and stable drilling operation.

■ ノンコート標準品では加工困難であった50HRCまでの焼入鋼の穴あけも可能です。

V-ADS can drill quenched and tempered steels up to 50HRC.

刃径公差：+0～-0.01

φD Tolerance



型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	定価 ¥
V-ADS-0030	0.3	4	30	3,030
V-ADS-0031	0.31	4	30	3,430
V-ADS-0032	0.32	4	30	3,430
V-ADS-0033	0.33	4	30	3,430
V-ADS-0034	0.34	4	30	3,430
V-ADS-0035	0.35	4	30	3,430
V-ADS-0036	0.36	4	30	3,430
V-ADS-0037	0.37	4	30	3,430
V-ADS-0038	0.38	4	30	3,430
V-ADS-0039	0.39	4	30	3,430
V-ADS-0040	0.4	5	30	2,900
V-ADS-0041	0.41	5	30	3,400
V-ADS-0042	0.42	5	30	3,400
V-ADS-0043	0.43	5	30	3,400
V-ADS-0044	0.44	5	30	3,400
V-ADS-0045	0.45	5	30	3,400
V-ADS-0046	0.46	5	30	3,400
V-ADS-0047	0.47	5	30	3,400
V-ADS-0048	0.48	5	30	3,400
V-ADS-0049	0.49	5	30	3,400
V-ADS-0050	0.5	6	30	2,400
V-ADS-0051	0.51	6	30	2,850
V-ADS-0052	0.52	6	30	2,850
V-ADS-0053	0.53	6	30	2,850
V-ADS-0054	0.54	6	30	2,850
V-ADS-0055	0.55	6	30	2,850

型番 CODE NUMBER	径 φD	刃長 ℓ	全長 L	定価 ¥
V-ADS-0056	0.56	6	30	2,850
V-ADS-0057	0.57	6	30	2,850
V-ADS-0058	0.58	6	30	2,850
V-ADS-0059	0.59	6	30	2,850
V-ADS-0060	0.6	6	30	2,530
V-ADS-0061	0.61	6	30	2,850
V-ADS-0062	0.62	6	30	2,850
V-ADS-0063	0.63	6	30	2,850
V-ADS-0064	0.64	6	30	2,850
V-ADS-0065	0.65	6	30	2,850
V-ADS-0066	0.66	6	30	2,850
V-ADS-0067	0.67	6	30	2,850
V-ADS-0068	0.68	6	30	2,850
V-ADS-0069	0.69	6	30	2,850
V-ADS-0070	0.7	12	40	2,530
V-ADS-0071	0.71	12	40	2,970
V-ADS-0072	0.72	12	40	2,970
V-ADS-0073	0.73	12	40	2,970
V-ADS-0074	0.74	12	40	2,970
V-ADS-0075	0.75	12	40	2,970
V-ADS-0076	0.76	12	40	2,970
V-ADS-0077	0.77	12	40	2,970
V-ADS-0078	0.78	12	40	2,970
V-ADS-0079	0.79	12	40	2,970
V-ADS-0080	0.8	12	40	2,730
V-ADS-0081	0.81	12	40	2,970