


# 6SF 3S エンドミル 6 枚刃 (標準刃)

SINCE 1935  
F.K.D.®

## 6SF 6-Flute Standard End Mills

材質=HSS-Co(SKH56)  
刃数=6枚  
リード角=右振り30°  
刃径公差=0~+0.03  
(センター穴付)



○側面切削、溝加工 再研磨が容易  
Cut for side and groove. Convenient for regrinding.

●注文例=型番、刃径、刃長、全長、シャフト径 [6SF 50x32]

型番	刃径(D)	刃長(ℓ)	全長(L)	シャフト径(d)
6SF	50	75	160	32
6SF	50	75	170	42
6SF	51	75	160	32
6SF	51	75	170	42
6SF	52	75	160	32
6SF	52	75	170	42
6SF	53	75	160	32
6SF	53	75	170	42
6SF	54	75	160	32
6SF	54	75	170	42
6SF	55	75	160	32
6SF	55	75	170	42
6SF	56	75	160	32
6SF	56	75	170	42
6SF	57	75	160	32
6SF	57	75	170	42
6SF	58	75	160	32
6SF	58	75	170	42
6SF	59	75	160	32
6SF	59	75	170	42
6SF	60	75	160	32
6SF	60	75	170	42
6SF	61	80	165	32
6SF	61	80	175	42
6SF	62	80	165	32
6SF	62	80	175	42
6SF	63	80	165	32
6SF	63	80	175	42

型番	刃径(D)	刃長(ℓ)	全長(L)	シャフト径(d)
6SF	64	80	165	32
6SF	64	80	175	42
6SF	65	80	165	32
6SF	65	80	175	42
6SF	66	80	165	32
6SF	66	80	175	42
6SF	67	80	165	32
6SF	67	80	175	42
6SF	68	80	165	32
6SF	68	80	175	42
6SF	69	80	165	32
6SF	69	80	175	42
6SF	70	80	165	32
6SF	70	80	175	42
6SF	75	80	180	32
6SF	75	80	180	42
6SF	80	80	180	32
6SF	80	80	180	42
6SF	85	80	180	32
6SF	85	80	180	42
6SF	90	80	180	32
6SF	90	80	180	42
6SF	95	80	180	32
6SF	95	80	180	42
6SF	100	80	180	32
6SF	100	80	180	42

エンドミル

被削材	鋳鉄	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス	アルミ合金	鋼合金	チタン合金	耐熱合金	樹脂
	FC,FCD	S50C	SCM	SKD	NAK	SUS304	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル	ABS
硬度	~350HB	~200HB	~250HB	~35HRC	~45HRC	~35HRC					ガラス繊維含まず
6SF	○	○	○	○			○	○			○