


超硬リーマ Gシリーズ G Series

商品コード : CG0.0000
Product Code
CG0.200 ~ 0.290 : 0.01mmとび
CG0.300 ~ 12.100 : 0.005mmとび
Increment

高精度加工対応 (+0.005)
刃径公差(Tolerance) (0)



Gシリーズの特長 Features of G Series


- ① 超硬リーマ各シリーズの内、最も汎用的に使用できるリーマです。
- ② 従来のハイスリーマに比べ耐久力が約5 ~ 10倍で精度も長時間維持できます。
- ③ 加工穴精度もハイスリーマより優れており、切削速度、送り速度をUPして使用可能です。
- ④ 0.005mmとびの為、サイズに切れ間が無く、マイナス公差の穴加工にも対応できます。

- ① Most generally-recommended reamer among other carbide reamers.
- ② Product durability is enhanced by 5 to 10 times greater than that of conventional High-Speed-Steel Reamers with lasting precision.
- ③ Preciser reaming achieved than that of conventional High-Speed-Steel Reamers, as well as allowing faster speeds and feeds.
- ④ Size is available in increments of 0.005mm, enabling reaming of holes with minus tolerance.

加工データ Technical data


表面粗さ測定

Test result of the surface roughness



真円度測定

Test result of the roundness



被削材 : S55C
Workpiece : S55C